



●ご注文No.表記例

35A 12

TYPE 歯数

スプロケットNo.

- チェーン No.35
- チェーンピッチ (P)9.525mm
- ブッシュリンク内幅 (W)4.78 mm
- ブッシュ外径 (Dr)5.08 mm
- 歯幅 (T)4.3 mm



m 普通鋼

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径d		重量 kg	¥	Semi-F ¥
				下穴	最小			
35A	10	35	30.82	8	9	0.02	220	シリーズ追加検討中
	11	38	33.81	8	9	0.03	270	
	12	41	36.80	9	10	0.03	240	
	13	44	39.80	9	10	0.04	240	
	14	47	42.81	9	10	0.04	240	
	15	51	45.81	9	10	0.05	270	
	16	54	48.82	9	10	0.05	270	
	17	57	51.84	11	12	0.07	260	
	18	60	54.85	11	12	0.07	300	
	19	63	57.87	11	12	0.09	320	
	20	66	60.89	11	12	0.09	310	
	21	69	63.91	11	12	0.11	310	
	22	72	66.93	11	12	0.11	350	
	23	75	69.95	11	12	0.11	370	
	24	78	72.97	11	12	0.14	390	
	25	81	76.00	11	12	0.16	410	
	26	84	79.02	11	12	0.16	440	
	27	87	82.05	11	12	0.17	470	
	28	90	85.07	11	12	0.18	480	
	30	96	91.12	11	12	0.23	510	
	32	102	97.18	11	12	0.27	560	
	33	105	100.20	11	12	0.28	680	
	34	109	103.23	11	12	0.29	700	
	35	112	106.26	11	12	0.30	700	
	36	115	109.29	12	13	0.32	700	
	38	121	115.34	12	13	0.37	690	
	40	127	121.40	12	13	0.40	750	
	42	133	127.46	14	15	0.43	730	
	45	142	136.55	14	15	0.49	960	
	46	145	139.58	14	15	0.51	1,090	
	48	151	145.64	14	15	0.55	1,030	
	50	157	151.70	14	15	0.60	1,090	
54	169	163.81	14	15	0.70	1,230		
55	172	166.85	14	15	0.71	1,410		
60	187	182.00	14	15	0.80	1,510		
65	203	197.15	16	17	1.02	2,100		
70	218	212.30	16	17	1.18	2,520		
80	248	242.61	16	17	1.50	3,230		



ご注文方法

スプロケットNo. と数量



納期

当日発送



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。

シリーズ追加検討中
 オイルレス
 シュス
 アクセサリー
 コバヤチン
 スプロケット
 チェーン
 カップリング
 樹脂ローラー
 増速ギヤ
 シャフトカラー
 ビニロンギヤ
 わけあり商品