


●ご注文No.表記例

35SD 20

TYPE 歯数

sprocket No.



- チェーンNo.35
- チェーンピッチ(P)9.525mm
- ブッシュリンク内幅(W)4.78 mm
- ブッシュ外径(Dr)5.08 mm
- 歯幅(T)4.3 mm (C)15.7mm

m 機械構造用炭素鋼
h 歯先高周波焼入

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	重量 kg	¥	Semi-F ¥
				下穴	最小	最大					
35SD	12	41	36.80	10	11	15	24	20	0.12	670	3,100
	13	44	39.80	10	11	16	28	20	0.13	680	3,100
	14	47	42.81	10	11	16	30	20	0.15	710	3,100
	15	51	45.81	10	11	20	35	20	0.19	770	3,200
	16	54	48.82	10	11	20	37	20	0.22	770	3,200
	17	57	51.84	10	11	25	41	20	0.25	880	3,300
	18	60	54.85	10	11	25	44	20	0.28	810	3,300
	19	63	57.87	10	11	28	47	20	0.32	880	3,400
	20	66	60.89	12	13	30	50	20	0.36	960	3,500
	21	69	63.91	12	13	32	53	20	0.40	970	3,600
	22	72	66.93	12	13	35	56	20	0.45	1,140	3,800
	23	75	69.95	15	16	38	59	20	0.49	1,220	4,100
	24	78	72.97	15	16	40	62	20	0.54	1,240	4,100
	25	81	76.00	15	16	42	65	20	0.59	1,360	4,300
	26	84	79.02	15	16	45	68	20	0.60	1,450	4,500
	27	87	82.05	15	16	48	71	20	0.69	1,460	4,500
28	90	85.07	15	16	50	74	20	0.75	1,560	4,700	
30	96	91.12	15	16	52	80	20	0.87	1,690	5,000	



スプロケットNo. と数量

ご注文方法



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。



当日発送

納期

*Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP24~P31をご参照下さい。