


ご注文No.表記例

50SD 15



- チェーンNo.50
- チェーンピッチ(P) 15.875mm
- ローラリンク内幅(W) 9.53 mm
- ローラ外径(Dr) 10.16 mm
- 歯幅(T) 8.7 mm (C) 31.3mm

m 機械構造用炭素鋼
h 歯先高周波焼入

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸孔径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	重量 kg	¥	Semi-F ¥
				下穴	最小	最大					
50SD	10	58	51.37	13	14	18	32	40	0.40	2,150	5,200
	11	64	56.35	13	14	20	37	40	0.52	2,260	5,400
	12	69	61.34	13	14	25	43	40	0.63	1,240	4,300
	13	74	66.34	13	14	28	48	40	0.75	1,330	4,500
	14	79	71.34	13	14	32	53	40	0.90	1,440	4,600
	15	84	76.35	13	14	35	58	40	1.04	1,540	4,700
	16	89	81.37	13	14	42	63	40	1.22	1,660	4,900
	17	94	86.39	13	14	45	68	40	1.41	2,100	5,400
	18	100	91.42	13	14	48	73	40	1.61	2,110	5,400
	19	105	96.45	16	17	52	79	40	1.80	2,480	5,800
	20	110	101.48	16	17	57	84	40	1.95	2,730	6,200
	21	115	106.51	16	17	60	89	40	2.27	2,930	6,600
	22	120	111.55	16	17	62	92	40	2.46	3,500	7,600
	23	125	116.59	16	17	68	99	40	2.77	3,580	7,700
	24	130	121.62	16	17	70	102	40	2.98	3,780	8,100
	25	135	126.66	16	17	75	109	40	3.32	4,040	8,500
	26	140	131.70	18	19	78	115	40	3.66	4,400	9,400
	27	145	136.74	18	19	82	120	40	3.97	4,660	9,700
	28	150	141.79	18	19	85	125	40	4.29	5,220	10,800
	29	155	146.83	18	19	90	130	40	4.62	5,360	11,300
	30	161	151.87	18	19	96	136	40	5.00	5,700	11,700



スプロケットNo. と数量

ご注文方法



ご案内

*ご希望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キーカット等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。



当日発送

納期

P24~P31
 Semi-Fシリーズ
 チェーン
 エンジン
 アクセサリー
 スプロケット
 50
 オイルレス
 ユス
 アクセサリー
 動力
 スプロケット
 チェーン
 カップリング
 歯
 歯
 増速ギヤ
 チェーン
 ショックベルト
 シャフトカラー
 ビニロン
 キヤ
 わけあり商品