


FBN2062B~2082B



FBNニバイピッチスプロケットRローラ用新JISキー溝仕様



FBN2062B

- チェーンNo.C2062H
- チェーンピッチ ... (P) 38.10 mm
- ローラリンク内幅 ... (W) 12.70 mm

- ローラ外径(Dr) 22.23 mm
- 歯幅 (T) 11.7 mm

機械構造用炭素鋼
削出仕様
普通鋼
溶接仕様

TYPE	作用歯数	φ DH7	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス径 BD	ボス長さ BL	a	重量 kg	¥
FBN 2062B	10	30 35 40 45	140	123.29	80	45	12	2.5	4,620
	11	30 35 40 45	153	135.23	80	45	12	2.6	5,460
	12	30 35 40 45	165	147.21	80	45	12	2.8	5,260
	☆13	30 35 40 45	177	159.20	83	45	12	3.1	5,680
	☆16	30 35 40 45	214	195.29	83	45	12	4.2	7,500
	☆20	30 35 40 45	263	243.55	83	45	12	6.0	9,460

FBN2082B

- チェーンNo.C2082H
- チェーンピッチ ... (P) 50.80 mm
- ローラリンク内幅 ... (W) 15.88 mm

- ローラ外径(Dr) 28.58 mm
- 歯幅 (T) 14.6 mm

普通鋼
溶接仕様

TYPE	作用歯数	φ DH7	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス径 BD	ボス長さ BL	a	重量 kg	¥
FBN 2082B	11	30 35 40 45	204	180.31	107	45	12	4.42	8,340
	12	30 35 40 45	220	196.28	107	45	12	4.49	9,210

軸穴加工仕様

軸穴径 D	キー溝 b×t	セット スクリウムM
18~22	6×2.8	6
24~30	8×3.3	8
32~38	10×3.3	8
40~42	12×3.3	8
45~50	14×3.8	10



スプロケットNo. φDH7 と数量



当日発送



*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。