



# SUS2042B



## SUS標準ステンレス ニバイピッチsprocket Rローラ用B形

### ご注文No.表記例

**SUS 2042B 12**



- チェーン ..... No.C2042
- チェーンピッチ ..... (P)25.4 mm
- ローラリンク内幅 ..... (W) 7.95mm
- ローラ外径 ..... (Dr)15.88mm
- 歯幅 ..... (T) 7.2 mm

**m** ステンレス **GB** 304

| TYPE                 | 作用<br>歯数 | 外径<br>Do | ピッチ径<br>Dp | 軸穴径 d |    |    | ボス径<br>BD | ボス長さ<br>BL | 形状   | 重量<br>kg | ¥     | Semi-F |
|----------------------|----------|----------|------------|-------|----|----|-----------|------------|------|----------|-------|--------|
|                      |          |          |            | 下穴    | 最小 | 最大 |           |            |      |          |       | ¥      |
| <b>SUS<br/>2042B</b> | 10       | 93       | 82.20      | 15    | 16 | 42 | 63        | 25         | 削出仕様 | 0.70     | 4,090 | 9,900  |
|                      | 11       | 102      | 90.16      | 15    | 16 | 42 | 63        | 25         |      | 0.77     | 6,490 | 13,600 |
|                      | 12       | 108      | 98.14      | 15    | 16 | 42 | 63        | 25         |      | 0.84     | 7,270 | 15,200 |
|                      | 13       | 118      | 106.14     | 16    | 17 | 42 | 63        | 25         |      | 0.97     | 8,310 | 17,400 |

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP24~P31をご参照下さい。



「sprocket No.」と数量

ご注文方法



当日発送

納期



\*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。

ご案内

Semi-Fシリーズ  
 チェーン  
 ラチェン  
 アクセサリー  
 アイドラー  
 ニバイピッチ  
 スプロケット  
 ボール  
 シュ  
 アクセサリー  
 動力  
 コペヤチ  
 スプロケット  
 チェ  
 イン  
 樹脂  
 レール  
 増速  
 ケー  
 リン  
 タミ  
 シン  
 ヘル  
 シ  
 ャ  
 フ  
 ト  
 カ  
 ラ  
 ー  
 ・  
 ラ  
 ッ  
 ク  
 キ  
 ヤ  
 わ  
 け  
 あ  
 り  
 商  
 品