

SUS2052B




SUS標準ステンレス ニバイピッチsprocket Rローラ用B形

ご注文No.表記例

SUS 2052B 12

TYPE 作用歯数
↓
sprocket No.



- チェーン No.C2052
- チェーンピッチ (P) 31.75mm
- ローラリンク内幅 (W) 9.53mm
- ローラ外径 (Dr) 19.05mm
- 歯幅 (T) 8.7 mm

m ステンレス **GB** 304

TYPE	作用 歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	重量 kg	¥	Semi-F ¥
				下穴	最小	最大						
SUS 2052B	10	116	102.75	20	21	48	73	28	削出仕様	1.10	7,790	16,300
	11	127	112.70	20	21	48	73	28		1.20	9,080	19,000
	12	138	122.67	20	21	48	73	28		1.30	10,200	21,200
	13	148	132.67	20	21	48	73	28		1.50	11,200	23,300

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP24～P31をご参照下さい。



ご注文方法

sprocket No. と数量



納期

当日発送



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。

Semi-Fシリーズ
チェーン
ニバイピッチsprocket Rローラ用B形
sprocket
オイルレス
伝動
動
コベヤチェーン
sprocket
チェーン
カップリング
樹脂ローラ
増速チェーン
タリントベルト
シャフトカラー
ピニオン
ラックギヤ
わけあり商品