


2060B



標準ニバイピッチsprocket Sローラ用B形

●ご注文No.表記例

2060B 6 1/2



- チェーンNo.C2060H
- チェーンピッチ(P)38.10mm
- ローラリンク内幅(W)12.70mm
- ローラ外径(Dr)11.91 mm
- 歯幅(T)11.7 mm

- m 機械構造用炭素鋼
- h 歯先高周波焼入

TYPE	作用歯数	実歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸孔径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	重量 kg	¥	Semi-F ¥
					下穴	最小	最大					
2060B	6 1/2	13	88	81.98	14	15	32	53	32	0.73	1,620	4,500
	7 1/2	15	101	93.67	16	17	45	66	32	1.05	1,620	4,500
	8 1/2	17	113	105.47	16	17	48	73	32	1.33	1,680	4,600
	9 1/2	19	126	117.34	16	17	55	83	40	2.03	1,670	4,700
	10 1/2	21	138	129.26	16	17	55	83	40	2.23	2,280	5,400
	11 1/2	23	150	141.22	16	17	55	83	45	2.56	2,480	5,600
	12 1/2	25	162	153.20	18	19	55	83	45	2.81	2,600	5,900



スプロケットNo. と数量

ご注文方法



当日発送

納期



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP24~P31をご参照下さい。