

2100B




標準ニバイピッチsprocket Sローラ用B形

●ご注文No.表記例

2100B 6 1/2

TYPE 作用歯数

スプロケットNo.



削出仕様

溶接仕様

- チェーンNo.C2100H
- チェーンピッチ(P)63.50mm
- ローラリンク内幅(W)19.05mm
- ローラ外径(Dr)19.05mm
- 歯幅(T)17.6 mm

TYPE	作用歯数	実歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	材質	重量 kg	¥	Semi-F ¥
					下穴	最小	最大							
2100B	6 1/2	13	148	136.64	20	21	60	88	50	削出仕様	h m 歯先高周波焼入 機械構造用炭素鋼	3.38	7,100	12,700
	7 1/2	15	168	156.12	20	21	66	98	50		4.12	7,560	13,700	
	8 1/2	17	189	175.78	20	21	75	107	50		5.15	8,240	14,800	
	9 1/2	19	209	195.57	20	21	75	107	50		5.91	6,020	12,700	
	10 1/2	21	230	215.43	20	21	75	107	50		6.76	8,400	17,000	
	11 1/2	23	250	235.36	26	27	80	117	56	溶接仕様	m 普通鋼	8.63	11,600	22,800
	12 1/2	25	270	255.34	26	27	80	117	56		9.65	13,700	25,800	

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP24~P31をご参照下さい。



スプロケットNo. と数量

ご注文方法



当日発送

納期



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。