


### ● ご注文No.表記例

**C5B10N**

スプロケットNo.



**m** 機械構造用炭素鋼

スプロケットNo.	歯数	ピッチ径 Dp	外径 Do	歯幅 T	下穴 d	ボス		A	¥
						BD	BL		
C3B9N	9	55.70	63	3	9.53	33	22	15.3	2,610
C3B10N	10	61.65	68	3	12.7	37	25	15.3	2,500
C4B10N	10	82.20	93	4	16	52	40	21.5	3,230
C4B11	11	90.16	102	4	16	58	35	21.5	3,960
C4B12	12	98.14	110	4	16	65	35	21.5	4,290
C5B10N	10	102.75	117	5	16	66	45	27	4,290
C5B11	11	112.70	127	5	20	77	50	27	5,280
C5B12N	12	122.67	138	5	20	87	45	27	5,940
C6B10N	10	123.30	137	6	19	81	50	31	6,600
C6B11	11	135.24	150	6	20	80	50	31	7,200
C6B12	12	147.21	162	6	20	80	50	31	8,520



ご注文方法

スプロケットNo.

と数量



納期

当日発送

モーター用チェーン  
プッシュダウンチェーン  
ラチェンチェーン  
アクセサリー&テンションチェー  
アイドラー  
スプロケット  
オイルレス  
伝動  
アクセサリー  
動力  
コベヤチェーン  
スプロケット  
チェーン  
カップリング  
樹脂ローラー

増速キャリア  
チェーン  
ミニベルト  
シャフトカラー  
ピニオン  
ラックギヤ  
わけあり商品