


シャフトカラー <SSC>

●ご注文No.表記例 SSC0508

シャフトカラーNo.



m ステンレス **CB** 304
i 止めねじ2本付属

◇シャフトカラーサイズ表

シャフトカラーNo.	軸穴径 $\phi D_{+0.05/-0.01}$	総幅 $B \pm 0.1$	外径 D1	d1	止めねじ穴 M	止めねじ M×長さ	質量(g)	¥
SSC 0406	4	6	12	—	M 4	M 4×4	5	300
SSC 0408	4	8	12	—	M 4	M 4×4	7	300
SSC 0506	5	6	14	—	M 4	M 4×4	7	340
SSC 0508	5	8	14	—	M 4	M 4×4	9	340
SSC 0608	6	8	15	—	M 4	M 4×4	10	360
SSC 0610	6	10	16	—	M 4	M 4×4	14	360
SSC 0808	8	8	16	13	M 4	M 4×4	10	390
SSC 0810	8	10	18	—	M 4	M 4×4	17	390
SSC 1008	10	8	18	16	M 4	M 4×4	12	410
SSC 1010	10	10	20	—	M 4	M 4×4	19	410
SSC 1208	12	8	22	20	M 4	M 4×4	17	470
SSC 1210	12	10	26	—	M 5	M 5×6	34	510
SSC 1310	13	10	26	—	M 5	M 5×6	32	510
SSC 1510	15	10	25	24	M 5	M 5×6	25	580
SSC 1512	15	12	28	—	M 5	M 5×6	42	600
SSC 1610	16	10	28	24	M 5	M 5×6	33	640
SSC 1612	16	12	28	—	M 5	M 5×6	40	640
SSC 1710	17	10	30	26	M 6	M 6×6	38	720
SSC 2012	20	12	32	29	M 6	M 6×6	47	760
SSC 2015	20	15	32	—	M 6	M 6×6	59	760
SSC 2515	25	15	38	37	M 6	M 6×6	77	1,200
SSC 2518	25	18	42	—	M 8	M 8×8	128	1,200
SSC 3016	30	16	45	42	M 8	M 8×8	112	1,350
SSC 3020	30	20	49	—	M 8	M 8×8	187	1,350
SSC 3520	35	20	59	—	M 8	M 8×8	281	2,000
SSC 4022	40	22	72	—	M 10	M 10×12	490	2,800
SSC 4522	45	22	75	—	M 10	M 10×12	492	3,200
SSC 5025	50	25	79	—	M 10	M 10×12	581	3,400

※d1寸法によって外觀が図面と若干異なります。