


6mm/1/8
 ショート
 デロー
 エー
 ラ
 アクセサリー
 アイドラー
 スプロケット
 オイル
 レス
 アクセサリー
 動力
 コンベヤ
 チェーン
 チェー
 リング
 樹脂
 レール
 増設
 キャリア
 タイミング
 ベルト
 シャフト
 カラー
 ビニ
 ョン
 わけ
 あり
 商品

シャフトカラー 〈SSC-SL2〉



●ご注文No.表記例 SSC1215SL2

シャフトカラーNo.



◇シャフトカラーサイズ表

シャフトカラーNo.	内径 φD	総幅 B±0.1	外径 D1	ボルト穴 M	ボルト M×長さ	φd	R	W	X	
SSC 0608SL2	6	8	20	M 3	M 3 × 10	3.4	3	1	6	
SSC 0610SL2	6	10	20	M 4	M 4 × 10	4.5	3.75	1	6	
SSC 0808SL2	8	8	25	M 3	M 3 × 10	3.4	3	1.5	8	
SSC 0810SL2	8	10	25	M 4	M 4 × 12	4.5	3.75	1.5	8	
SSC 0812SL2	8	12	28	M 5	M 5 × 16	5.5	4.5	1.5	8.5	
SSC 0815SL2	8	15	30	M 6	M 6 × 15	7	6	1.5	9.5	
SSC 1010SL2	10	10	30	M 4	M 4 × 12	4.5	3.75	1.5	9	
SSC 1012SL2	10	12	30	M 5	M 5 × 16	5.5	4.5	1.5	9	
SSC 1015SL2	10	15	35	M 6	M 6 × 18	7	6	1.5	11	
SSC 1210SL2	12	10	30	M 4	M 4 × 12	4.5	3.75	1.5	10	
SSC 1212SL2	12	12	30	M 5	M 5 × 16	5.5	4.5	1.5	10	
SSC 1215SL2	12	15	35	M 6	M 6 × 18	7	6	1.5	11	
SSC 1310SL2	13	10	30	M 4	M 4 × 12	4.5	3.75	1.5	10	
SSC 1315SL2	13	15	35	M 6	M 6 × 18	7	6	1.5	11	
SSC 1510SL2	15	10	32	M 4	M 4 × 12	4.5	3.75	1.5	11	
SSC 1512SL2	15	12	35	M 5	M 5 × 16	5.5	4.5	1.5	12	
SSC 1515SL2	15	15	40	M 6	M 6 × 20	7	6	1.5	13	
SSC 1610SL2	16	10	35	M 4	M 4 × 12	4.5	3.75	1.5	12	
SSC 1612SL2	16	12	35	M 5	M 5 × 16	5.5	4.5	1.5	12	
SSC 1615SL2	16	15	40	M 6	M 6 × 20	7	6	1.5	13	
SSC 2010SL2	20	10	40	M 4	M 4 × 16	4.5	3.75	1.5	14	
SSC 2012SL2	20	12	40	M 5	M 5 × 16	5.5	4.5	1.5	14	
SSC 2015SL2	20	15	45	M 6	M 6 × 20	7	6	1.5	15	
SSC 2512SL2	25	12	45	M 5	M 5 × 16	5.5	4.5	1.5	17	
SSC 2515SL2	25	15	50	M 6	M 6 × 25	7	6	1.5	18	
SSC 3015SL2	30	15	55	M 6	M 6 × 25	7	6	1.5	20	
SSC 3515SL2	35	15	60	M 6	M 6 × 25	7	6	2	23	
SSC 4018SL2	40	18	70	M 8	M 8 × 30	9	7	2	26	
SSC 5022SL2	50	22	85	M10	M10 × 35	11	9	3	32	