



SUS60B




SUSステンレススプロケット B形

●ご注文表記例

SUS60B 20



- チェーンNo.60
- チェーンピッチ(P)19.05mm
- ローラリンク内幅(W)12.70mm
- ローラ外径(Dr)11.91mm
- 歯幅(T)11.7mm



KANAマシンキーを併せてご利用ください。
P436-437参照

m ステンレス **GB** 304

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
				下穴	最小	最大						
SUS 60B	10	70	61.65	14	15	30	★49	32	削出仕様	0.49	4,300	10,600
	11	76	67.62	14	15	32	★51	32		0.60	5,760	13,700
	12	83	73.60	14	15	32	51	32		0.69	4,760	12,200
	13	89	79.60	14	15	35	57	32		0.81	6,980	16,400
	14	95	85.61	16	17	40	62	32		0.96	5,920	13,400
	15	101	91.62	16	17	45	68	32		1.10	6,820	14,600
	16	107	97.65	16	17	48	73	32		1.30	6,930	14,800
	17	113	103.67	16	17	48	73	32		1.40	10,400	21,000
	18	119	109.71	16	17	55	83	40		2.00	9,560	17,700
	19	126	115.74	16	17	55	83	40		2.10	12,080	21,200
	20	132	121.78	16	17	55	83	40		2.20	14,020	24,600
	21	138	127.82	16	17	55	83	40		2.30	13,230	22,400
	22	144	133.86	16	17	55	83	40		2.50	16,010	26,600
	23	150	139.90	16	17	55	83	40		2.50	17,100	28,400
	24	156	145.95	18	19	55	83	40		2.60	18,150	29,200
	25	162	151.99	18	19	55	83	40		2.70	18,910	30,000
	26	168	158.04	18	19	55	83	40		2.90	19,880	31,400
	27	174	164.09	18	19	55	83	40		3.00	20,290	32,200
	28	180	170.14	18	19	55	83	40		3.10	21,820	34,200
	30	193	182.25	18	19	55	83	40		3.40	21,830	34,300
32	205	194.35	20	21	55	83	40	3.80	28,480	44,000		
34	217	206.46	20	21	55	83	40	4.15	29,970	45,900		
35	223	212.52	20	21	55	83	40	4.33	30,890	47,200		
36	229	218.57	20	21	55	83	40	4.52	31,960	49,600		
38	241	230.69	20	21	55	83	40	4.90	34,870	53,800		
40	253	242.80	20	21	55	83	40	5.30	36,800	56,200		

! BDに★印付のスプロケットはボス外形に溝があります。

歯数	S	GD
10		37
11	8.0	45



納期

スプロケットNo. と数量

当日発送

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp からご確認ください。 P22-23参照



CAD

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。