

# 2062B



## 標準ニバイピッチsprocket Rローラ用B形

### ●ご注文表記例

**2062B 20**


TYPE 作用歯数  
sprocket No.




削出仕様



溶接仕様



削出仕様



溶接仕様

- チェーン ..... No.C2062H
- チェーンピッチ ..... (P) 38.10mm
- ローラリンク内幅 ..... (W) 12.70mm
- ローラ外径 ..... (Dr) 22.23mm
- 歯幅 ..... (T) 11.7 mm

| TYPE  | 作用歯数 | 外径 Do | ピッチ径 Dp | 軸穴径 d |    |    | ボス径 BD | ボス長さ BL | 形状   | 歯部         | 重量 kg | 定価 (円) | Semi-F 定価 (円) |
|-------|------|-------|---------|-------|----|----|--------|---------|------|------------|-------|--------|---------------|
|       |      |       |         | 下穴    | 最小 | 最大 |        |         |      |            |       |        |               |
| 2062B | 7    | 102   | 87.81   | 18    | 19 | 40 | ★60    | 40      | 削出仕様 | m 機械構造用炭素鋼 | 0.97  | 3,840  | 7,700         |
|       | 8    | 115   | 99.56   | 18    | 19 | 50 | ★75    | 40      |      |            | 1.44  | 3,610  | 8,200         |
|       | 9    | 128   | 111.40  | 18    | 19 | 50 | 80     | 40      |      |            | 1.80  | 2,560  | 6,500         |
|       | 10   | 140   | 123.29  | 18    | 19 | 55 | 80     | 45      |      |            | 2.50  | 2,760  | 6,200         |
|       | 11   | 153   | 135.23  | 18    | 19 | 55 | 83     | 45      |      |            | 2.60  | 3,160  | 6,900         |
|       | 12   | 165   | 147.21  | 18    | 19 | 55 | 83     | 45      |      |            | 2.80  | 3,840  | 8,100         |
|       | 13   | 177   | 159.20  | 25    | 26 | 55 | 83     | 45      |      |            | 3.10  | 4,720  | 9,200         |
|       | 14   | 190   | 171.22  | 25    | 26 | 55 | 83     | 45      |      |            | 3.60  | 5,230  | 10,500        |
|       | 15   | 202   | 183.25  | 25    | 26 | 55 | 83     | 45      |      |            | 3.90  | 5,790  | 11,500        |
|       | 16   | 214   | 195.29  | 25    | 26 | 55 | 83     | 45      |      |            | 4.20  | 6,310  | 12,400        |
|       | 17   | 227   | 207.35  | 25    | 26 | 63 | 93     | 45      |      |            | 4.60  | 7,100  | 13,600        |
|       | 18   | 239   | 219.41  | 25    | 26 | 63 | 93     | 45      |      |            | 5.00  | 7,650  | 14,100        |
|       | 19   | 251   | 231.48  | 25    | 26 | 63 | 93     | 45      |      |            | 5.50  | 8,220  | 14,700        |
|       | 20   | 263   | 243.55  | 25    | 26 | 63 | 93     | 45      |      |            | 6.00  | 8,350  | 14,700        |
|       | 21   | 276   | 255.63  | 25    | 26 | 63 | 93     | 45      |      |            | 5.89  | 10,940 | 19,200        |
|       | 22   | 288   | 267.72  | 26    | 27 | 63 | 93     | 45      |      |            | 6.34  | 11,800 | 20,200        |
|       | 24   | 312   | 291.90  | 26    | 27 | 63 | 93     | 45      |      |            | 7.28  | 13,470 | 22,200        |
|       | 25   | 324   | 303.99  | 26    | 27 | 63 | 93     | 45      |      |            | 7.77  | 14,310 | 23,000        |
|       | 26   | 337   | 316.09  | 26    | 27 | 63 | 93     | 45      |      |            | 8.77  | 18,270 | 28,300        |
|       | 28   | 361   | 340.29  | 26    | 27 | 63 | 93     | 45      | 溶接仕様 | m 普通鋼      | 9.90  | 19,590 | 37,900        |
|       | 30   | 385   | 364.49  | 26    | 27 | 63 | 93     | 45      |      |            | 11.20 | 21,660 | 40,000        |



sprocket No. と数量



当日発送

\*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ [www.kana.jp](http://www.kana.jp) からご確認ください。P22-23参照



\*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タッ等加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。  
\*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

❗ BDに★印付のsprocketはボス外形に溝があります。

| 歯数 | S  | GD |
|----|----|----|
| 7  |    | 56 |
| 8  | 10 | 68 |

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。