


旋削用チップ

「旋削用チップ」カタログの見た方 B15 参照

ひし形55°・ネガ・穴付き

型番	(mm)			型番	(mm)		
	IC	S	D1		IC	S	D1
DN_1104_	9.525	4.76	3.81	DN_1506_	12.70	6.35	5.16
DN_1504_	12.70	4.76	5.16				



形状	型番	寸法 (mm)	PVD										CVD					DLC					超硬	適合ホルダ参照ページ	ブレード適用範囲																		
			サーメット					PVDサーメット					CVDコーティング					PVDコーティング																									
			RE	TN610	TN620	TN60	CCX	PV710	PV720	PV730	PV90	PV7005	CA510	CA515	CA025P	CA525	CA530	CA505	CA515	CA525	CA535	CA6515				CA6525	CA310	CA315	CA320	CA405	CA415	PR1705	PR1725	PR930	PR1225	PR005S	PR015S	PR1535	PDL010	PDL025	KW10	SW05	
耐熱合金 仕上げ-中	DNMG 150404SQ	0.4																																					D12	D13	F66	F72	F73
	DNMG 150408SQ	0.8																																				D12	D13	F66			
	DNMG 150412SQ	1.2																																				D12	D13	F66			
ステンレス鋼 耐熱合金 中-荒	DNMG 150604SQ	0.4																																				D12	D13	F66			
	DNMG 150608SQ	0.8																																				D12	D13	F66			
	DNMG 150612SQ	1.2																																				D12	D13	F66			
ステンレス鋼 耐熱合金 中-荒	DNMG 150404MS	0.4																			●	●														D12	D13	F66	F72	F73			
	DNMG 150408MS	0.8																			●	●	●														D12	D13	F66	F72	F73		
	DNMG 150412MS	1.2																			●	●	●														D12	D13	F66	F72	F73		
耐熱合金 荒加工	DNMG 150604MS	0.4																			●	●															D12	D13	F66				
	DNMG 150608MS	0.8																			●	●															D12	D13	F66				
	DNMG 150612MS	1.2																			●	●															D12	D13	F66				
耐熱合金 荒加工	DNMG 150404MU	0.4																			●	●															D12	D13	F66	F72	F73		
	DNMG 150408MU	0.8																			●	●															D12	D13	F66	F72	F73		
	DNMG 150604MU	0.4																			●	●															D12	D13	F66				
耐熱合金 荒加工	DNMG 150608MU	0.8																			●	●															D12	D13	F66				
	DNMG 150408SG	0.8																				●	●	●													D12	D13	F66	F72	F73		
	DNMG 150412SG	1.2																				●	●	●													D12	D13	F66	F72	F73		
耐熱合金 荒加工	DNMG 150608SG	0.8																				●	●	●												D12	D13	F66					
	DNMG 150612SG	1.2																				●	●	●												D12	D13	F66					

B
旋削チップ

ブレード特長
ネガ

C

D

R


S

T

V

W

セラミック



チップの販売個数は、1ケース10個入りです