


標準ベルトサイズ


GBタイプ
S2M
Type

Uタイプ
S2M
Type

GBタイプ



Uタイプ



● ベルト呼称

40

ベルト呼び幅
(mm)×10

S2M

ベルト形

160

ベルト呼び長さ(mm)

GB・(U)

GBタイプ Uタイプ
(ベアバック仕様)

標準ベルト幅

ベルト呼び幅	ベルト幅(mm)
40	4
60	6
100	10

標準ベルトサイズ表

ベルト呼び長さ	歯 数	ベルトピッチ 周長(mm)	製造の可否	
			GB	U
S2M 66	33	66	○	—
S2M 72	36	72	○	—
S2M 74	37	74	○	—
S2M 76	38	76	○	—
S2M 78	39	78	○	—
S2M 80	40	80	○	○
S2M 82	41	82	○	—
S2M 84	42	84	○	—
S2M 86	43	86	○	—
S2M 88	44	88	○	—
S2M 90	45	90	○	○
S2M 92	46	92	○	—
S2M 94	47	94	○	—
S2M 96	48	96	○	—
S2M 98	49	98	○	○
S2M 100	50	100	○	○
S2M 102	51	102	○	—
S2M 104	52	104	○	—
S2M 106	53	106	○	—
S2M 108	54	108	○	—
S2M 110	55	110	○	—
S2M 112	56	112	○	○
S2M 114	57	114	○	○
S2M 116	58	116	○	—
S2M 118	59	118	○	○
S2M 120	60	120	○	○
S2M 122	61	122	○	○
S2M 124	62	124	○	—
S2M 126	63	126	○	○
S2M 128	64	128	○	—
S2M 130	65	130	○	○
S2M 132	66	132	○	—
S2M 134	67	134	○	—
S2M 136	68	136	○	—
S2M 138	69	138	○	○
S2M 140	70	140	○	○
S2M 142	71	142	○	—
S2M 144	72	144	○	○
S2M 146	73	146	○	—
S2M 148	74	148	○	—
S2M 150	75	150	○	—
S2M 152	76	152	○	○
S2M 156	78	156	○	—
S2M 158	79	158	○	○
S2M 160	80	160	○	○
S2M 164	82	164	○	○
S2M 166	83	166	○	○
S2M 168	84	168	○	—
S2M 170	85	170	○	—
S2M 172	86	172	○	○

標準ベルトサイズ表

ベルト呼び長さ	歯 数	ベルトピッチ 周長(mm)	製造の可否	
			GB	U
S2M 174	87	174	○	—
S2M 176	88	176	○	—
S2M 178	89	178	○	—
S2M 180	90	180	○	—
S2M 182	91	182	○	—
S2M 184	92	184	○	—
S2M 186	93	186	○	—
S2M 188	94	188	○	—
S2M 190	95	190	○	○
S2M 192	96	192	○	—
S2M 194	97	194	○	○
S2M 196	98	196	○	—
S2M 198	99	198	○	—
S2M 200	100	200	○	○
S2M 202	101	202	○	—
S2M 204	102	204	○	—
S2M 206	103	206	○	—
S2M 208	104	208	○	—
S2M 210	105	210	○	○
S2M 212	106	212	○	○
S2M 214	107	214	○	—
S2M 216	108	216	○	—
S2M 218	109	218	—	○
S2M 220	110	220	○	○
S2M 224	112	224	○	○
S2M 226	113	226	○	—
S2M 230	115	230	○	○
S2M 232	116	232	○	—
S2M 234	117	234	○	—
S2M 236	118	236	○	○
S2M 238	119	238	○	—
S2M 240	120	240	○	○
S2M 242	121	242	○	○
S2M 244	122	244	○	○
S2M 246	123	246	○	○
S2M 248	124	248	○	—
S2M 250	125	250	○	○
S2M 252	126	252	○	—
S2M 254	127	254	○	—
S2M 256	128	256	○	—
S2M 258	129	258	○	—
S2M 260	130	260	○	○
S2M 262	131	262	○	—
S2M 264	132	264	○	—
S2M 266	133	266	○	—
S2M 268	134	268	○	—
S2M 270	135	270	○	—
S2M 272	136	272	○	—
S2M 276	138	276	○	—
S2M 278	139	278	○	—

1
特性編

