


標準ベルトサイズ




GBタイプ



標準ベルト幅

ベルト呼び幅	ベルト幅(mm)
025	6.4
031	7.9
037	9.5
050	12.7

Uタイプ



● ベルト呼称

ベルト呼び幅
(インチ)×100=0.37インチ(9.5mm)

160

(D)XL

037

GB・(U)

ベルト呼び長さ
(インチ)×10=16インチ(406.40mm)

ベルト形
(ダブルタイミングベルトの場合はDXL)

GBタイプ Uタイプ
(ペアパック仕様)

標準ベルトサイズ表

ベルト呼び長さ	歯数	ベルトピッチ 周長(mm)	製造の可否	
			GB	U
60 XL	30	152.40	○	○
64 XL	32	162.56	○	○
66 XL	33	167.64	—	○
68 XL	34	172.72	○	—
70 XL	35	177.80	○	○
74 XL	37	187.96	○	—
76 XL	38	193.04	○	○
78 XL	39	198.12	○	○
80 XL	40	203.20	○	○
82 XL	41	208.28	○	—
84 XL	42	213.36	○	○
86 XL	43	218.44	○	—
88 XL	44	223.52	○	—
90 XL	45	228.60	○	○
92 XL	46	233.68	○	—
94 XL	47	238.76	○	○
96 XL	48	243.84	○	—
98 XL	49	248.92	○	—
100 XL	50	254.00	○	○
102 XL	51	259.08	○	○
104 XL	52	264.16	○	○
106 XL	53	269.24	○	○
108 XL	54	274.32	○	○
110 XL	55	279.40	○	○
112 XL	56	284.48	○	—
114 XL	57	289.56	○	○
116 XL	58	294.64	○	○
118 XL	59	299.72	○	—
120 XL	60	304.80	○	○
122 XL	61	309.88	○	—
124 XL	62	314.96	○	○
126 XL	63	320.04	○	○
128 XL	64	325.12	○	○
130 XL	65	330.20	○	○
134 XL	67	340.36	○	—
136 XL	68	345.44	○	○
138 XL	69	350.52	○	—
140 XL	70	355.60	○	○
142 XL	71	360.68	○	○
144 XL	72	365.76	○	—
146 XL	73	370.84	○	○
148 XL	74	375.92	○	○
(D) 150 XL	75	381.00	○	○
(D) 152 XL	76	386.08	○	○
(D) 154 XL	77	391.16	○	○
(D) 156 XL	78	396.24	○	—
(D) 158 XL	79	401.32	○	—
(D) 160 XL	80	406.40	○	○
(D) 162 XL	81	411.48	○	—
(D) 164 XL	82	416.56	○	—

標準ベルトサイズ表

ベルト呼び長さ	歯数	ベルトピッチ 周長(mm)	製造の可否	
			GB	U
(D) 166 XL	83	421.64	○	○
(D) 168 XL	84	426.72	○	○
(D) 170 XL	85	431.80	○	○
(D) 172 XL	86	436.88	○	—
(D) 174 XL	87	441.96	○	—
(D) 176 XL	88	447.04	○	○
(D) 178 XL	89	452.12	○	—
(D) 180 XL	90	457.20	○	○
(D) 182 XL	91	462.28	○	—
(D) 184 XL	92	467.36	○	—
(D) 186 XL	93	472.44	○	○
(D) 188 XL	94	477.52	○	—
(D) 190 XL	95	482.60	○	○
(D) 192 XL	96	487.68	○	—
(D) 194 XL	97	492.76	○	—
(D) 196 XL	98	497.84	○	—
(D) 198 XL	99	502.92	○	—
(D) 200 XL	100	508.00	○	○
(D) 202 XL	101	513.08	○	—
(D) 204 XL	102	518.16	○	—
(D) 206 XL	103	523.24	○	—
(D) 210 XL	105	533.40	○	○
(D) 212 XL	106	538.48	○	○
(D) 216 XL	108	548.64	○	—
(D) 218 XL	109	553.72	○	—
(D) 220 XL	110	558.80	○	○
224 XL	112	568.96	—	○
(D) 228 XL	114	579.12	○	—
(D) 230 XL	115	584.20	○	○
(D) 234 XL	117	594.36	○	—
(D) 236 XL	118	599.44	○	—
(D) 240 XL	120	609.60	○	○
(D) 250 XL	125	635.00	○	○
(D) 254 XL	127	645.16	○	○
(D) 260 XL	130	660.40	○	○
(D) 270 XL	135	685.80	○	○
(D) 276 XL	138	701.04	○	—
(D) 280 XL	140	711.20	○	—
(D) 282 XL	141	716.28	○	—
(D) 290 XL	145	736.60	○	○
(D) 300 XL	150	762.00	○	○
(D) 310 XL	155	787.40	○	—
(D) 314 XL	157	797.56	○	—
(D) 320 XL	160	812.80	○	○
(D) 330 XL	165	838.20	○	○
(D) 332 XL	166	843.28	○	—
(D) 340 XL	170	863.60	○	○
(D) 348 XL	174	883.92	○	○
(D) 352 XL	176	894.08	○	○
(D) 360 XL	180	914.40	○	○

● (D)はダブルタイミングベルトGBの標準サイズです。ダブルタイミングベルトの設計手順および伝動容量は片歯標準ベルトと同じです。
●標準サイズの中にも一部非在庫サイズがありますので、ご注文の際は在庫確認をお願いします。

