



標準ベルトサイズ



Gタイプ



Uタイプ



標準ベルト幅

ベルト呼び幅	ベルト幅(mm)
050	12.7
075	19.1
100	25.4
150	38.1

● ベルト呼称

ベルト呼び幅
(インチ)×100=1インチ(25.4mm)

510

(D)L

100

G・(U)

ベルト呼び長さ
(インチ)×10=51インチ(1295.40mm)

ベルト形
(ダブルタイミングベルトの場合はDL)

Gタイプ Uタイプ

標準ベルトサイズ表

ベルト呼び長さ	歯数	ベルトピッチ 周長 (mm)	製造の可否	
			GB	U
109 L	29	276.23	○	—
124 L	33	314.33	○	○
135 L	36	342.90	○	—
150 L	40	381.00	○	○
165 L	44	419.10	○	○
173 L	46	438.15	○	○
180 L	48	457.20	○	—
(D) 187 L	50	476.25	○	○
(D) 210 L	56	533.40	○	○
(D) 217 L	58	552.45	○	—
(D) 225 L	60	571.50	○	○
(D) 232 L	62	590.55	○	—
(D) 240 L	64	609.60	○	○
(D) 255 L	68	647.70	○	○
(D) 265 L	71	676.28	○	—
(D) 270 L	72	685.80	○	○
(D) 277 L	74	704.85	○	—
(D) 285 L	76	723.90	○	○
(D) 300 L	80	762.00	○	○
304 L	81	771.53	—	○
(D) 315 L	84	800.10	○	—
(D) 320 L	85	809.63	○	—
(D) 322 L	86	819.15	○	○
(D) 334 L	89	847.73	○	—
(D) 337 L	90	857.25	○	—
(D) 345 L	92	876.30	○	○
(D) 360 L	96	914.40	○	—

標準ベルトサイズ表

ベルト呼び長さ	歯数	ベルトピッチ 周長 (mm)	製造の可否	
			GB	U
(D) 367 L	98	933.45	○	○
(D) 375 L	100	952.50	○	○
(D) 382 L	102	971.55	○	—
(D) 390 L	104	990.60	○	○
(D) 394 L	105	1000.13	○	—
(D) 398 L	106	1009.65	○	—
(D) 420 L	112	1066.80	○	○
(D) 427 L	114	1085.85	○	○
(D) 435 L	116	1104.90	○	—
(D) 450 L	120	1143.00	○	○
(D) 454 L	121	1152.53	○	—
(D) 480 L	128	1219.20	○	○
(D) 510 L	136	1295.40	○	○
(D) 525 L	140	1333.50	○	○
(D) 540 L	144	1371.60	○	○
(D) 548 L	146	1390.65	○	—
(D) 581 L	155	1476.38	○	—
(D) 600 L	160	1524.00	○	○
(D) 630 L	168	1600.20	○	—
(D) 653 L	174	1657.35	○	—
(D) 660 L	176	1676.40	○	—
697 L	186	1771.65	○	—
731 L	195	1857.38	○	—
934 L	249	2371.73	○	—
1174 L	313	2981.33	○	—
1264 L	337	3209.93	○	—

●(D)印はダブルタイミングベルトGタイプの標準サイズです。標準以外のサイズについては当社までお問い合わせください。

●標準サイズの中にも一部非在庫サイズがありますので、ご注文の際は在庫確認をお願いします。

