


オプション アイドラー / ブラケット



■ プーリアイドラー RA モデル



型式	適応 テンショナー	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	d [mm]	d1 [mm]	E [mm]	L1 [mm]	ベアリング
RA-11	RSE-11	13	7	9	30	8	12	3	35	608ZZ
RA-15/18	RSE-15-18	16	9	13	40	10	15	6	45	6200ZZ
RA-27	RSE-27	22	12	16	60	12	18	6	60	6301ZZ
RA-38	RSE-38	39	15	22	80	20	28	8	90	6304ZZ
RA-45	RSE-45	48	15	60	90	20	28	10	135	6304ZZ

※ ロスタテンショナーSEモデルと組み合わせてご使用ください。 ※ プーリアイドラー固定用ボルト、ナットは付属品です。 ※ 本体材質：アルミ合金

ご注文に際して

RA-11


サイズ

15:00 当日出荷

15:00 までのご注文は当日に出荷いたします。
ご注文数が多い場合はお問い合わせください。

■ スプロケットアイドラー N モデル

N-15-35D~N-38-80D



単列：S

2列：D

N-45-100D, 120D

型式	適応 テンショナー	O.D [mm]	P.D [mm]	B [mm]	DH [mm]	d [mm]	d1 [mm]	L [mm]	T [mm] S:単列 D:2列	歯数	ベアリング
N-15 -35S-D	NSE-15-35S-D NSE-18-35S-D	66	60.89	9	50	10	30	14.4	4.4 4.3	20	6200ZZ
N-18 -40S-D	NSE-18-40S-D	75	69.12	9	54	10	30	21.5	7.3 7.1	17	6200ZZ
N-27 -50S-D -60S-D	NSE-27-50S-D NSE-27-60S-D	89 95	81.37 85.61	12	63 64	12	37	26.8 34.5	8.9 11.9	16 14	6301ZZ 6301ZZ
N-38 -80S-D	NSE-38-80S-D	108	98.14	15	69	20	52	43.9	15.0 14.6	12	6304ZZ
N-45 -100S-D -120S-D	NSE-45-100S-D NSE-45-120S-D	127 140	112.7 123.3	15	76 78	20	52	53.4 68.9	18.0 24.0	11 10	6304ZZ 6304ZZ

※ ロスタテンショナーSEモデルと組み合わせてご使用ください。 ※ スプロケットアイドラー固定用ボルト、ナットは付属品です。 ※ サイズ末尾の記号Sはスプロケット単列、Dはスプロケット2列を示します。

ご注文に際して


N-15-35S

サイズ ———— スプロケット呼び

15:00 当日出荷

15:00 までのご注文は当日に出荷いたします。
ご注文数が多い場合はお問い合わせください。

■ ブラケット WS/WD モデル



型式	適応 テンショナー	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	J [mm]	K [mm]	S [mm]	T [mm]	U [mm]
WS-11/WD-15	SE-RSE-11	46	45	30	7	30	13	11.5	27	35	10	7.5	4	6.5	5.5
WS-15/WD-18	SE-RSE-NSE-15	58	55	32	7	40	13	13.5	34	44	12	7.5	5	8.5	6.5
WS-18/WD-27	SE-RSE-NSE-18	74	70	38	9.5	50	15.5	16.5	43	55	20	10	6	10.5	8.5
WS-27/WD-38	SE-RSE-NSE-27	98	90	52	11.5	65	21.5	21	57	75	25	12.5	8	12.5	10.5
WS-38/WD-45	SE-RSE-NSE-38	116	110	55	14	80	24	21	66	85	35	15	8	16.5	12.5
WS-45/WD-50	SE-RSE-NSE-45	140	140	66	18	100	30	26	80	110	40	20	10	20.5	12.5

ご注文に際して

WS-11/WD-15

サイズ ————