

小物部品加工用ボーリングバー

小物部品加工用 ボーリングバー **NEW**

S-SVUC/B-C		(クランプ穴あり両シャンク) VC/VB $\circ\circ$ インサート対応										仕上げ	仕上げ	軽切削	軽切削
		FP		FM		LP		LM							
		(11,16)		(08,11,16)		(08,11,16)		(08,11,16)							
		中切削		中切削		中切削		CBN							
		MP		MM		Standard									
		(16)		(16)		(16)		(11,16)							
DMIN	呼び記号	勝手	在庫	DCONMS	LF	LDRED	WF	WF2	H	GAMF	GAMP	対応インサート			
16	S16-12SVUCR08-090-C	R	●	12	90	25.5	11.5	5.6	11	8°	0°	VC $\circ\circ$	0802 $\circ\circ$		
20	S20-16SVUBR11-150-C	R	●	16	150	32.5	16.0	8.1	15	8°	0°		1103 $\circ\circ$		
20	S20-16SVUBL11-150-C	L	●	16	150	32.5	16.0	8.1	15	8°	0°		1103 $\circ\circ$		
25	S25-20SVUBR11-150-C	R	●	20	150	40.5	18.0	8.1	19	7°	0°		VB $\circ\circ$	1103 $\circ\circ$	
30	S30-20SVUBR11-150-C	R	●	20	150	40.5	18.0	8.1	19	6°	0°			1103 $\circ\circ$	
34	S34-25SVUBR16-150-C	R	●	25	150	40.0	20.5	8.4	24	13°	0°			1604 $\circ\circ$	
40	S40-32SVUBR16-200-C	R	●	32	200	84.0	28.0	12.4	31	9°	0°			1604 $\circ\circ$	

付属部品

ボーリングバータイプ	*	
	 クランプねじ	 レンチ
S16-12SVUCR08	TS202	TKY06F
S $\circ\circ$ - $\circ\circ$ SVUBR/L11	TS255	TKY08F
S $\circ\circ$ - $\circ\circ$ SVUBR16	TS35D	TKY15F

* 締付けトルク(N・m) : TS202=0.6, TS255=1.0, TS35D=3.5

● : 標準在庫品