

MP3ES

NEW

3枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル



DC<6

DC≥6

炭素鋼・合金鋼・鋳鉄 ($<30\text{HRC}$)	工具鋼・ブレード鋼・高硬度鋼 ($\leq 45\text{HRC}$)	高硬度鋼 ($\leq 55\text{HRC}$)	高硬度鋼 ($> 55\text{HRC}$)	オーステナイト系 ステンレス鋼	チタン合金 耐熱合金	銅合金	アルミニウム合金
○	○	○		○	○	○	




図1




図2




図3



$3 \leq \text{DC} \leq 12$				
- 0.010				
- 0.030				
$4 \leq \text{DCON} \leq 6$	$7 \leq \text{DCON} \leq 10$	$\text{DCON} = 12$		
0	0	0		
- 0.008	- 0.009	- 0.011		

●3枚刃スクエアタイプ

(mm)

呼び記号	DC	APMX	LF	DCON	刃数	在庫	図
MP3ESD0300S04	3	4.5	50	4	3	●	1
MP3ESD0400S04	4	6	50	4	3	●	2
MP3ESD0500S06	5	7.5	50	6	3	●	1
MP3ESD0600S06	6	9	50	6	3	●	2
MP3ESD0700S07	7	10.5	50	7	3	●	2
MP3ESD0800S08	8	12	50	8	3	●	2
MP3ESD0900S10	9	13.5	50	10	3	●	1
MP3ESD1000S10	10	15	50	10	3	●	2
MP3ESD1200S10	12	15	50	10	3	●	3
MP3ESD1200S12	12	15	50	12	3	●	2

スクエア

ボール

ラジアス

テーパ

バレル

ラフィング

面取り

J

ソリッドエンドミル

