


ISO-KF フランジタイプ

■特殊クロス



◆寸法



■材質…SUS304 ■表面処理…G.B.B.


(単位: mm)

| コード | フランジ | ΦD | Φd | L |
|----------|------|----|------|----|
| MSK-8010 | KF10 | 30 | 13.8 | 30 |
| MSK-8016 | KF16 | 30 | 20.0 | 40 |
| MSK-8025 | KF25 | 40 | 27.2 | 50 |
| MSK-8040 | KF40 | 55 | 42.7 | 65 |
| MSK-8050 | KF50 | 75 | 60.5 | 80 |

■レジューサー



◆寸法



■材質…SUS304 ■表面処理…G.B.B.

※異なる規格・サイズの変換フランジの製作も承っております。詳しくはお問い合わせください。

(単位: mm)

| コード | フランジ | ΦA | ΦB | ΦC | ΦD |
|----------|------------|-----|-----|------|------|
| MCK-9010 | KF10 KF 16 | 30 | 30 | 13.8 | 10.5 |
| MCK-9014 | KF16 KF 40 | 30 | 55 | 20.0 | 16.0 |
| MCK-9016 | KF10 KF 25 | 30 | 40 | 13.8 | 10.5 |
| MCK-9025 | KF16 KF 25 | 30 | 40 | 20.0 | 16.0 |
| MCK-9040 | KF25 KF 40 | 40 | 55 | 27.2 | 23.0 |
| MCK-9050 | KF25 KF 50 | 40 | 75 | 27.2 | 23.0 |
| MCK-9060 | KF40 KF 50 | 55 | 75 | 42.7 | 37.1 |
| MCK-9063 | KF50 KF 63 | 75 | 87 | 60.5 | 54.9 |
| MCK-9070 | KF40 KF 80 | 55 | 114 | 42.7 | 37.1 |
| MCK-9080 | KF50 KF 80 | 75 | 114 | 60.5 | 54.9 |
| MCK-9090 | KF50 KF100 | 75 | 134 | 60.5 | 54.9 |
| MCK-9100 | KF80 KF100 | 114 | 134 | 89.1 | 83.1 |