

SLIDE RAILS -MEDIUM LOAD TYPE-

# スライドレール

定格荷重：294N～588N/2本

—中荷重・スチール製・ステンレス製—



CADデータフォルダ名：09\_Slide\_Rails

■特長：レール本体はスチール、表面処理に三価クロムを使用。RoHS規制に対応した低価格なスライドレールです。

⑨ スライドレール  
ケーブルキャリア

■スチール製・3段引きタイプ **SRX36** 引き抜き：不可


RoHS10

Ⓢ アクセスホールの使用方法は**P653**の取付方法をご参照ください。

Ⓜ 材質 スチール  
Ⓢ 表面処理 光沢クロメート処理(三価クロム)

型式		レール長さ	ストローク	A	B	C	D	定格荷重 (N/2本)	¥基準単価	
Type	No.								1～5コ	6～20コ
SRX36	12	305	324.2	—	149.2	260.3	273	500	1,143	1,082
	14	356	375.4	—	200	311.1	323.8	529	1,255	1,184
	16	406	424.6	—	250.8	361.9	374.6	500	1,367	1,296
	18	457	475.8	212.7	301.6	412.7	425.4	461	1,490	1,408
	20	508	527	238.1	352.4	463.5	476.2	451	1,602	1,520
	22	559	578.2	263.5	403.2	514.3	527	402	1,663	1,571
	24	610	629.4	288.9	454	565.1	577.8	353	1,775	1,683
	26	660	678.6	314.3	504.8	615.9	628.6	333	1,949	1,847
	28	711	729.8	339.7	555.6	666.7	679.4	294	2,000	1,898

Ⓢ 水平に取付けた場合、定格荷重の目安は25%(参考値)です。  
 Ⓢ 引出しが完全に引出せる3段引きタイプです。レールの引き抜きはできません。  
 Ⓢ レール取付け用のボルトはM4のトラス小ねじ(P.269・270)、または、バンド小ねじ(P.268)をご使用ください。



■特長：レールには耐蝕性に優れたSUS304を使用しております。

■ステンレス製・3段引きタイプ **SSRXN36** 引き抜き：不可

RoHS10

Ⓢ アクセスホールの使用方法は**P653**の取付方法をご参照ください。

Ⓜ 材質 レール SUS304BA  
ボール SUS440C

型式		レール長さ	ストローク	A	B	C	D	定格荷重 (N/2本)	¥基準単価	
Type	No.								1～5コ	6～20コ
SSRXN36	12	304.8	327.2	—	149.2	260.3	273	588	2,795	2,652
	14	355.6	377.9	—	200	311.1	323.8	579	2,877	2,724
	16	406.4	428.7	—	250.8	361.9	374.6	559	3,111	2,948
	18	457.2	479.5	212.7	301.6	412.7	425.4	549	3,356	3,183
	20	508.0	530.3	238.1	352.4	463.5	476.2	530	3,621	3,438
	22	558.8	580.3	263.5	403.2	514.3	527	500	3,856	3,662
	24	609.6	631.9	288.9	454	565.1	577.8	481	4,233	4,019
	26	660.4	682.7	314.3	504.8	615.9	628.6	461	4,478	4,254
	28	711.2	733.5	339.7	555.6	666.7	679.4	441	4,794	4,550

Ⓢ 水平に取付けた場合、定格荷重の目安は25%(参考値)です。Ⓢ 引出しが完全に引出せる3段引きタイプです。レールの引き抜きはできません。  
 Ⓢ レール取付け用のボルトはM4の十字穴付きなべ小ねじ(P.262)をご使用ください。



Order 注文例  
型式  
SSRXN3620  
SRX3624



Delivery 出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.133

Ⓢ ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量別出荷日

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1～20	21～
出荷日	通常	お見積り

Ⓢ 表示数量を超えLWSにてご確認ください。