

BRACKETS FOR CAM FOLLOWER

カムフォロア用ブラケット


● CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder

■ 特長: 樹脂付やウレタン付など希望のカムフォロアを選び使用できます。dh7はカムフォロア軸径に合わせ製作しています。

■カムフォロア用ブラケット
—L型—



Type	M材質	S表面処理
CMFLB	S45C	四三酸化鉄皮膜
CMFL		無電解ニッケルメッキ
CMFLS	SUS304	—



型式 Type	d	h 指定1mm単位	H	T	L1	L	W	W1	d1	¥基準単価		
										CMFLB	CMFL	CMFLS
CMFLB CMFL CMFLS	5	17~28	h+4.5	8	16	26	20	13	5.5	1,300	1,400	2,030
	6	17~32	h+6		19	29	22	15		1,430	1,530	2,240
	8	20~38	h+7	10	22	32	24	17		1,940	2,050	3,300
	10	25~52	h+10	12	29	42	28	20		2,520	2,640	4,380
	12	28~64	h+11	31	47	28	20	3,050		3,190	6,060	

Order 注文例
型式 CMFLB8 - h 30

Delivery 出荷日 3 日目出荷

Price 価格


■数量スライド価格 (●円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応			個別対応	
	小口	大口	大口		
数量	1~9	10~19	20~29	30~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	—
出荷日	通常			お見積り	●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■カムフォロア用ブラケット
—ブロック型—



Type	M材質	S表面処理
CMFB	S45C	四三酸化鉄皮膜
CMF		無電解ニッケルメッキ
CMFS	SUS304	—



型式 Type	d	h 指定1mm単位	H	T	L1	L	d1	d2	t	¥基準単価		
										CMFB	CMF	CMFS
CMFB CMF CMFS	6	12~25	h+6	10	24	38	7.5	4.5	5	870	980	1,210
	8	15~30	h+7				9.5	5.5	6.5	1,040	1,150	1,430
	10	20~35	h+10	12	26	42	11	6.5	10	1,440	1,550	2,120
	12	20~40	h+11	28					44	11	1,750	1,890

Order 注文例
型式 CMFB8 - h 25

Delivery 出荷日 3 日目出荷


Price 価格

■数量スライド価格 (●円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応			個別対応	
	小口	大口	大口		
数量	1~9	10~19	20~29	30~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	—
出荷日	通常			お見積り	●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■カムフォロア用ブラケット

CFBRA



EX Example 使用例

材 質 A5052
S 表面処理 アルマイト処理(白)

型式 Type	Dh7	A 指定1mm単位	a1	a2	B	b1	b2	G	N	T	取付ボルト サイズ	C	(J) (J) = A - G - a2	¥基準単価
6	0	31~60	9	6	27	6.5	14	16	7	8	M6	8.5	3,700	
8	+0.015	40~80	11.5	7.5	34	8.5	17	21	9.5	10	M8	12	4,000	
10	0	49~100	14	8	44	11	22	26	11.5	12	M10	16	4,300	
12	+0.018	58~120	17	12	48	12	24	32	13.5	12	M12	17	4,600	
16	0	79~160	21	14.5	66	17	32	41	17.5	15	M16	25	5,000	

Order 注文例
型式 CFBRA5 - A 37

Delivery 出荷日 5 日目出荷

Price 価格

■数量スライド価格 (●円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応			個別対応	
	小口	大口	大口		
数量	1~9	10~19	20~29	30~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	—
出荷日	通常			お見積り	●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

14 ベアリングホルダ