



CLAMPING PARTS

# クランプ用先端金具

- : 値下げ価格
- : 新価格
- : スライド値引率変更

● CADデータフォルダ名: 25\_Clamps

■ 特長: トグルクランプ用のボルトです。通常のボルトの他にも、耐摩耗性に優れたタイプ、ワークとの当たりを柔らかくするタイプ等各種ご用意しています。

■ 先端金具 (ノーマル)

(NBR)

Type	先端部		ボルト部	
	M材質	H硬度	M材質	S表面処理
MC□-□□	NBR	ショアA70	スチール	三価クロメート
MCS□-□□			ステンレス	—

型式	M-ℓ (ねじ有効長)	L (全長)	t1	t2	d	d1	¥基準単価
MC4-15	4-16	25	2	7	6.5	11.2	180
MC4-32	4-33	42					210
MC5-27	5-28	38	2	8	11.5	13.8	260
MC5-69	5-70	80					310
MC6-37	6-37	51	2	12	10	16	280
MC6-62	6-62	76					410
MC6-87	6-87	101	2.5	13.5	13	19	550
MC8-45	8-47	63					330
MC8-75	8-77	93	2.5	13.5	13	19	520
MC8-105	8-107	123					620
MC10-59	10-61	85	5.5	18.5	16	24	600
MC12-66	12-66	100	9	25	22	32	680

型式	M-ℓ (ねじ有効長)	L (全長)	t1	t2	d	d1	¥基準単価
MCS4-15	4-16	25	2	7	6.5	11.2	370
MCS4-32	4-33	42					410
MCS6-37	6-37	51	2.5	13.5	13	19	480
MCS8-45	8-47	63					580

■ 先端金具 (ノーマル)

(ウレタン)

Type	先端部		ボルト部	
	M材質	H硬度	M材質	S表面処理
TGUB	ウレタン*	ショアA90	スチール	三価クロメート

\*NBRに比べ、耐摩耗性にすぐれています。  
\*ウレタン部に成型のゲート跡が残ります。(使用上問題ありません)

型式		L	t1	t2	d	d1	¥基準単価
Type	M-ℓ						TGUB
TGUB	4-13	23	2	8	8	12	390
	4-32	42					410
	6-37	51	2	12	10	16	530
	6-87	101					760
	8-49	67	5	13	12	19	640
	8-105	123					940

■ 先端金具 (ユニバーサル)

型式	先端部		ボルト部	
	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理
TGAR	SUM24	四三酸化鉄皮膜	SUM24	四三酸化鉄皮膜
STGAR	SUS304	—	SUS304	—

型式		L	D	D1	d	¥基準単価	
Type	M-ℓ					TGAR	STGAR
TGAR	4-13	23	13	7	2.2	530	770
	4-32	42				540	840
	6-37	51	16	11	5.2	630	1,050
	8-49	67				710	1,200

■ 先端金具 (スプリング付ゴムボルト)

型式	先端部		ボルト部		バネ
	M材質	H硬度	M材質	S表面処理	
TGSP	NBR (ニトリルゴム)	ショアA70	SS400	四三酸化鉄皮膜	SUS304-WPB
STGSP	NBR (ニトリルゴム)	ショアA70	SUSXM-7	—	SUS304-WPB

型式	最大ストローク	荷重 N (kgf)	¥基準単価	
			TGSP	STGSP
TGSP	4	30 (3)	1,370	2,170
STGSP				

■ 先端金具 (スプリング付樹脂パッド省スペースタイプ)

型式	パッド部		ボルト部		バネ
	M材質	M材質	S表面処理	M材質	
TGSPM	ポリアセタール (白)	S45C	四三酸化鉄皮膜	SUS304-WPB	

型式		S (ストローク)	min. 荷重 (N)	max. 荷重 (N)	¥基準単価
Type	M				
TGSPM	4	3	19.4	29.1	1,290
	6	4	21.8	30.5	1,370
	8	8	18.8	32.4	1,430

M	L	L1	T	D	d
4	34.5	20	2	12	5.6
6	50	30	4	13	7.2
8	60	30	5	14	7.8

型式  
MC4-32  
MCS6-37

■ 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口	小口	大口	
数量	1~19	20~34	35~100	101~	
値引率	5%	10%	10%	お見積り	

● TGUB・TGAR・STGAR・TGSP・STGSP・TGSPM

数量区分	標準対応					個別対応
	小口	小口	小口	小口	大口	
数量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~	
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り	