

CAP SCREWS FOR COVER

カバーボルト



CADデータフォルダ名: 34_Screws

■箱販売

RoHS10

Type	材質	強度区分
BOX-GUTB	SUS304相当	A2-70相当


MxP (並目)	A	E	B	d
3x0.5	5.5	3	2.5	2.2
4x0.7	7	4	3	3
5x0.8	8.5	5	4	3.9
6x1.0	10	6	5	4.5
8x1.25	13	8	6	6.3

■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。

型式	Type			¥基準単価 1~10箱		箱入数		
	M	ℓ	L	1本あたりの価格	1箱			
BOX-GUTB (ステンレス)	3	4	10	51	10,200	200本/箱		
			12					
			15					
			20					
	4	3	8	44	8,800			
			10					
			12					
			15					
		5	10				47	9,400
			12					
			15					
			20					
6	8	25	49	9,800				
		30						
	10	25			60	12,000		
		40						

◆表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

カバーをフレームからはずしたときボルトがカバーから抜け落ちません。(但し、カバーにはタップ加工が必要になります)



◆単品販売もごさいます。(下記参照)

※強度区分とは、ネジの引張強さです。

(例) A2-70 引張強さの最小値が700N/mm²であることを示します。鋼種区分がA2(オーステナイト系ステンレス)

◆ご注文の際は箱数でご指定ください。数量1のご注文で1箱が納入されます。

Order注文例 **型式** BOX-GUTB5-6-20

Delivery出荷日 **在庫品** 翌日出荷 **☑ P.133**

◆ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■単品販売

RoHS10

GUTB

M	A	E	B	d	D
2	3.8	2	1.5	1.5	—
2.6	4.5	2.5	2	1.8	—
3	5.5	3	2.5	2.2	7
4	7	4	3	3	10
5	8.5	5	4	3.9	12
6	10	6	5	4.5	12
8	13	8	6	6.3	14

GUTBN (ナイロンワッシャ付)

カバーをフレームからはずしたときボルトがカバーから抜け落ちません。(但し、カバーにはタップ加工が必要になります)

強度区分: A2-70相当
材質: SUS304相当

型式	ℓ	L										GUTB	
		2	4	6	8	10	12	15	¥基準単価 1~29本	¥スライド単価 30~500本			
GUTB	2	2.5	4	6	8	10	12	15	130	100			
	2.6	3	6	8	10	12	15						
	3	2	4	6	8	10	12	15	120	95			
		3.5	6	8	10	12	15	20					
	4	3	6	8	10	12	15	100	86				
		5	10	12	15	20							
	5	3	8	10	12	15	20	110	90				
		6	12	15	20	25							
	6	4	8	10	12	15	20	110	90				
		8	12	15	20	25	30						
8	5	8	10	12	15	20	130	100					
	10	12	15	20	25	30	40						

型式	ℓ	L										GUTBN	
		2	4	8	12	15	¥基準単価 1~29本	¥スライド単価 30~500本					
GUTBN	2	4	8	12	15	165	135						
		3.5	6	8	10	12	15						
	3	4	8	10	12	15	20	180	150				
		5	10	12	15	20							
	4	3	6	8	10	12	15	190	160				
		5	10	12	15	20							
	5	3	8	10	12	15	20	190	160				
		6	12	15	20	25							
	6	4	8	10	12	15	20	210	180				
		8	12	15	20	30							
8	5	8	10	12	20								
	10	15	20	30	40								

Order注文例 **型式** GUTB5 - ℓ 6 - L 12
GUTBN3 - ℓ 4 - L 12

Delivery出荷日 **在庫品** 翌日出荷 **☑ P.133**

◆ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~500	501~
出荷日	通常	お見積り

◆表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Alteration追加加工 **型式** MC GUTB5 - MC5-LC10

3 目目出荷 ◆GUTBのみに適用

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code																														
MC	LC	ねじ部長さ、寸法変更1mm単位で指定できます。指定方法 MC3-LC10	300																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>M</th><th>MC</th><th>LC</th><th>M</th><th>MC</th><th>LC</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2</td><td>2~6</td><td>4~15</td><td>5</td><td>3~15</td><td>8~25</td></tr> <tr><td>2.6</td><td>2~8</td><td>6~15</td><td>6</td><td>4~18</td><td>8~30</td></tr> <tr><td>3</td><td>2~9</td><td>4~20</td><td>8</td><td>5~24</td><td>8~40</td></tr> <tr><td>4</td><td>3~12</td><td>6~20</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		M	MC	LC	M	MC	LC	2	2~6	4~15	5	3~15	8~25	2.6	2~8	6~15	6	4~18	8~30	3	2~9	4~20	8	5~24	8~40	4	3~12	6~20			
		M		MC	LC	M	MC	LC																									
		2		2~6	4~15	5	3~15	8~25																									
		2.6		2~8	6~15	6	4~18	8~30																									
3	2~9	4~20	8	5~24	8~40																												
4	3~12	6~20																															
◆LC-MC≧1																																	