

SNAP PINS

SPLIT PINS

SCALE TAPES

スナップピン/割りピン/スケールテープ



CADデータフォルダ名: 35_Misc

■スナップピン

RoHS 10

RNPN

JNPN
JNSPN (ステンレス)

Type	材質	表面処理
RNPN	SWRH6	三価クロメート
JNPN	SWRH6	三価クロメート
JNSPN	SUS304	-

型式		d (線径)	L	L1	L2	R	h	D1 (適用軸径)	D2 (軸穴径)	パラチャージ (明細行単位) 1~4コ	¥基準単価	¥スライド単価
RNPN	Type No.											
	6	1.2	25.2	9.7	3.9	3	1.4	6	1.5	+200円 / 明細行	53	13
	8	1.6	33.8	13.1	5.3	4	2.1	8	1.9		70	17
	10	1.8	40.2	15.7	5.7	5	3	10	2.2		88	22
12	2	46	17.5	6	6	4	12	2.4	99		24	

型式		d (線径)	d1	L	L1	L2	R	h	S	D1 (適用軸径)	D2 (軸穴径)	パラチャージ (明細行単位) 1~4コ	¥基準単価	¥スライド単価
JNPN JNSPN (ステンレス)	Type No.													
	4	1	3	16.3	6	1.5	2	1	0.5	4	1.2	+200円 / 明細行	30	7
	6	1.2	3.6	21.2	7.8		3	1.8	0.6	6	1.5		38	9
	8	1.6	4.8	27.7	10.4		4	2.4	0.8	8	1.9		44	11
	10	1.8	5.4	32.6	12.2		5	3.2	0.9	10	2.2		50	12
	12	2	6	35.8	13.2		6	4.2	0.9	12	2.2		60	15

■割りピン

RoHS 10

NPN
NSPN (ステンレス)

Order 注文例: RPNP6 NPN3.2 - 20

Price 価格

型式		L	d	a (約)	b	c	パラチャージ (明細行単位) 1~4コ	¥基準単価	¥スライド単価	パラチャージ (明細行単位) 1~4コ	¥基準単価	¥スライド単価	
NPN NSPN (ステンレス)	Type No.												
	0.8	8	10	12	15	0.7	1.6	2.4	1.4	32	9	52	15
	1	10	12	15	15	0.9	1.6	3	1.8	32	9	50	15
	1.2	10	12	15	15	1	2.5	3	2	32	9	50	15
	1.6	10	12	15	15	1.4	2.5	3.2	2.8	35	10	50	15
	2	12	15	20	20	1.8	3.2	4	3.6	35	10	50	15
	2.5	15	20	25	25	2.3	3.2	5	4.6	35	10	55	16
	3.2	20	25	30	30	2.9	4	6.4	5.8	43	12	78	23
	4	20	25	35	35	3.7	4	8	7.4	43	12	99	29
	5	35	46	50	50	4	10	9.2	9.2	53	15	140	42

Order 注文例: RPNP6 NPN3.2 - 20

Price 価格

Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷 P133

数量区分

数量	標準対応	個別対応
1~19	小口	大口
20~29	5%	10% 18%
30~49	10%	18%
50~100	18%	お見積り
101~	お見積り	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■スケールテープ

RoHS 10

TMEPL (ゼロ点左端) L=1000 (1000×1 0~1000)

TMERL (ゼロ点左端) L=2000 (1000×2 0~2000)

TMER (ゼロ点右端) L=1000 (1000×1 0~1000)

TMERF (ゼロ点右端) L=2000 (1000×2 0~2000)

TMEPL (ゼロ点左端) L=2000 (500×4本 0~100繰り返し)

TMEPR (ゼロ点右端) L=2000 (500×4本 0~100繰り返し)

TMEPN (数字無し) L=2000 (500×4本)

■素材構成

- 保護フィルム 0.06mm
- PETフィルム 0.10mm
- アルミ箔 0.05mm
- 粘着層(アクリル) 0.03mm
- 剥離紙 0.08mm

ゼロ点位置 (目盛)	型式	L	厚さ	目盛単位	¥基準単価
左端 (0~1000)	TMEPL	1000	0.18	1mm単位	2,350
右端 (0~1000)	TMERL				
左端 (0~100)	TMEPL				
右端 (0~100)	TMEPR				
左端 (0~1000、1000~2000)	TMEPL	2000	0.18	1mm単位	2,760
右端 (0~1000、1000~2000)	TMEPR				

●保護フィルムは剥がしてご使用ください。 ●目盛の印刷精度は0~1.3mm/1000mmです。 ●TMEPL・TMERFは0~1000、1000~2000の2本セットです。