

COUPLINGS FOR COPPER PIPES



銅管用継手

CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

51 管・継手
ホース・バルブ

銅管用継手
—ユニオン—

DKUS



RoHS10

①リング付属(型式:DKRG) M 材質 黄銅

型式 Type	適用管外径D	(L)	L1	(L2)	T1 G(PF)	対辺		¥基準単価
						本体	ナット	
DKUS	3	33	5	14.0	1/8	12	12	530
	4	33	5	14.0	1/8	12	12	530
	5	33	5	14.0	1/8	12	12	530
	6	41	6	17.5	1/4	16	16	700
	8	41	6	17.5	1/4	16	16	710
	10	48	8	20.0	3/8	19	19	880
	12	58	10	24.0	1/2	24	24	1,290
	14	60	10	25.0	1/2	24	24	1,500
	15	65	11	27.0	5/8	27	27	1,870
16	65	11	27.0	5/8	27	27	1,880	

銅管用継手
—ユニオンエルボー—

DKUE



RoHS10

①リング付属(型式:DKRG) M 材質 黄銅

型式 Type	適用管外径D	(L)	T1 G(PF)	対辺		¥基準単価
				本体	ナット	
DKUE	3	25	1/8	12	12	820
	4	25	1/8	12	12	820
	5	25	1/8	12	12	820
	6	31	1/4	16	16	990
	8	31	1/4	16	16	1,000
	10	35	3/8	19	19	1,510
	12	42	1/2	24	24	2,050
	14	43	1/2	24	24	2,260
	15	45	5/8	24	27	2,950
	16	45	5/8	24	27	2,960

銅管用継手
—ユニオンティー—

DKUT



RoHS10

①リング付属(型式:DKRG) M 材質 黄銅

型式 Type	適用管外径D	(L)	(L1)	T1 G(PF)	対辺		¥基準単価
					本体	ナット	
DKUT	3	50	25	1/8	12	12	1,120
	4	50	25	1/8	12	12	1,120
	5	50	25	1/8	12	12	1,130
	6	62	31	1/4	16	16	1,400
	8	62	31	1/4	16	16	1,410
	10	70	35	3/8	19	19	1,980
12	84	42	1/2	24	24	2,960	

銅管用継手
—おねじティー—

DKUPT

RoHS10



①リング付属(型式:DKRG) M 材質 黄銅

型式 Type	適用管外径D	T R(PT)	T R(PT)	(L)	(L1)	L2	T1 G(PF)	対辺		¥基準単価
								本体	ナット	
DKUPT	4	1	1/8	50	25	20	1/8	12	12	970
		2	1/4	54	27	25	1/8	16	12	1,200
	5	1	1/8	50	25	20	1/8	12	12	970
		2	1/4	54	27	25	1/8	16	12	1,200
	6	1	1/8	62	31	22	1/4	16	16	1,190
		2	1/4	62	31	25	1/4	16	16	1,190
	3	3/8	66	33	28	1/4	19	16	16	1,590
		1	1/8	62	31	22	1/4	16	16	1,170
	8	2	1/4	62	31	25	1/4	16	16	1,200
		3	3/8	66	33	28	1/4	19	16	1,730
	2	1/4	70	35	27	3/8	19	19	1,720	
		3	3/8	70	35	28	3/8	19	19	1,730
	10	4	1/2	76	38	34	3/8	24	19	2,510
		3	3/8	84	42	31	1/2	24	24	2,540
	4	1/2	84	42	34	1/2	24	24	2,550	

①銅管用継手本体に刻印されているPTねじサイズは実際のPTねじサイズと異なる場合があります。

銅管用継手
—付け替え用リング—

DKRG

RoHS10



M 材質 黄銅

型式 Type	適用管外径D	D1	L	¥基準単価	
				1~9コ	10~20コ
DKRG	3	5	5	250	150
	4	6	5	250	150
	5	7	5.5	280	170
	6	8.5	7	310	190
	8	10.5	7.5	330	200
	10	12.5	8.5	350	210
	12	15	10	370	220
	14	17	11	390	230
	15	18	11.5	420	250
16	19	12	450	270	

①表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

ピンリングジョイント

DKPRJ

RoHS10

M 材質 黄銅

型式 Type	d1	d2	D	L	L1	L2	¥基準単価	
							1~4コ	5~20コ
DKPRJ	4	3.0	6.0	15.0	14.0	1.0	300	280
	6	4.5	8.0	16.0	15.0	1.0		
	8	6.0	10.0	19.0	17.5	1.5		
	10	8.0	12.0	22.0	20.0	2.0		

①表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Order 注文例
型式 - T
DKUS3
DKUPT8 - 2

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133
①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格
数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133
数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数量 1~9 10~29 30~50 51~
値引率 基準単価 5% 10% ①お見積り
①表示数量超えはWOSIにてご確認ください。
②DKRG・DKPRJは数量スライド適用外

継手仕様

使用流体	エア・水・工業油
常用使用圧力	3.5MPa
最高使用圧力	7.0MPa
使用温度範囲	-20~150℃(凍結なきこと)