

COUPLINGS FOR STAINLESS PIPES

# ステンレス管用継手

◎継手部の締め付け手順および構造・適用管の仕様はP.1356をご参照ください。

**■ステンレス管用継手**  
—メスユニオン—

**SKUF**

RoHS10 ◎フェールル含む(SKFPK参照) M 材質 SUS316

型式 Type	D	R(PT) T選択	T R(PT)	L	B	C	F	E	H	対辺		¥基準単価				¥スライド単価			
		H1								H2	1~9コ	10~99コ	100~499コ	500コ以上	1~9コ	10~99コ	100~499コ	500コ以上	
4	1	1/8	34.8	11	17.8	15.3	3.5	27.5	14	14	1,620	1,361	1,329	1,264					
		2	1/4	35.8	13	17.8	15.3	3.5	28.5	14	17	1,710	1,437	1,403	1,334				
6	1	1/8	34.9	11	17.9	15.4	5	27.5	14	14	1,310	1,100	1,074	982					
		2	1/4	35.9	13	17.9	15.4	5	28.5	14	17	1,540	1,294	1,263	1,202				
8	2	3/8	37.9	14	17.9	15.4	5	30.5	14	22	1,710	1,437	1,403	1,334					
		3	1/4	36.8	13	18.8	16.8	6	29	15.87	17	1,710	1,437	1,403	1,334				
10	2	3/8	38.8	14	18.8	16.8	6	31	15.87	22	1,850	1,554	1,517	1,443					
		3	1/4	37.8	13	19.8	17.8	8	30	19	1,780	1,496	1,460	1,389					
12	3	3/8	39.8	14	19.8	17.8	8	32	19	22	2,130	1,790	1,747	1,662					
		3	3/8	42.8	14	22.8	22.8	10	32	23	2,200	1,848	1,804	1,716					

**■ステンレス管用継手**  
—両口チズユニオン—

**SKUTM**

RoHS10 ◎フェールル含む(SKFPK参照) M 材質 SUS316

型式 Type	D	R(PT) T選択	T R(PT)	L	L1	L2	L3	ℓ	B	F	E	H	¥基準単価				¥スライド単価			
		1~9コ											10~99コ	100~499コ	500コ以上	1~9コ	10~99コ	100~499コ	500コ以上	
4	1	1/8	21	41	27.8	55.6	20.5	11	15.3	3.5	14	14	3,340	2,773	2,706	2,639				
		1	1/8	21	41	27.9	55.8	20.5	11	15.4	5	14	2,990	2,482	2,422	2,363				
6	2	1/4	23	43	28.9	57.8	21.5	13	15.4	5	14	3,270	2,715	2,649	2,584					
		1	1/8	22	44	29.8	59.6	22	11	16.8	5	15.87	3,700	3,071	2,997	2,923				
8	2	1/4	23	44	29.8	59.6	22	13	16.8	6	15.87	3,700	3,071	2,997	2,923					
		10	2	1/4	25	46	30.8	61.6	23	13	17.8	7	19	3,910	3,246	3,168	3,093			
12	3	3/8	30	55	38.3	76.6	27.5	14	22.8	9	23	5,120	4,250	4,148	4,045					

**■ステンレス管用継手**  
—プラグ—

**SKPGK**

RoHS10 ◎ご使用のステンレス管用継手と同じD寸法にてご選定ください。 M 材質 SUS316

型式 Type	D	対辺 ナット H	¥基準単価				¥スライド単価			
			1~9コ	10~99コ	100~499コ	500コ以上	1~9コ	10~99コ	100~499コ	500コ以上
SKPGK	3.18(1/8インチ)	12	860	680	663	645				
	4	14	1,140	850	798	741				
	6	14	950	679	665	618				
	6.35(1/4インチ)	14	950	679	665	618				
	8	15.87	980	719	686	647				
	9.53(3/8インチ)	19	980	719	686	637				
	10	19	1,040	769	728	676				
	12	23	1,380	1,099	966	925				
	12.7(1/2インチ)	23	1,380	1,099	966	897				

**■ステンレス管用継手**  
—オネジアアダプター—

**SKMA**

M 材質 SUS316

型式 Type	D	R(PT) T選択	外形図	T R(PT)	L	E1	E2	B	ℓ1	H	¥基準単価				¥スライド単価			
		1~9コ									10~99コ	100~499コ	500コ以上	1~9コ	10~99コ	100~499コ	500コ以上	
4	1	①	1/8	30.5	5	2.5	9	18	10	1,040	853	832	780					
		1	1/8	34	5	3	10	19	12	880	722	704	660					
6	2	①	1/4	39	6	3	13	19	14	920	755	736	690					
		1	②	1/8	34	5	6	10	19	12	880	722	704	660				
8	2	③	1/4	39	6	6	13	19	14	920	755	736	690					
		3	①	3/8	40	8	6	14	19	17	1,080	886	864	810				
10	2	②	1/4	44	6	8	13	24	14	920	755	736	690					
		3	③	3/8	45	8	8	14	24	17	1,080	886	864	810				
12	3	②	3/8	49	9	10	14	28	17	1,150	943	920	863					

**■ステンレス管用継手**  
—隔壁用ユニオン—

**SKUWE** ◎フェールル含む(SKFPK参照)

RoHS10 隔壁部のおねじは特殊構造となり寸法非公開です。 M 材質 SUS316

型式 Type	D	L	B	C	F	E	h	H	ℓ	取付 穴径	最高取付 板厚	¥基準単価				¥スライド単価			
												1~9コ	10~99コ	100~499コ	500コ以上	1~9コ	10~99コ	100~499コ	500コ以上
SKUWE	4	59.6	28	17.8	15.3	3.5	17	14	45	11.5	13	2,990	2,482	2,422	2,363				
	6	59.8	28	17.9	15.4	5	17	14	45	11.5	13	2,490	2,067	2,017	1,968				
	8	62.6	29	18.8	16.8	6	17	15.87	47	13.2	13.5	2,770	2,300	2,244	2,189				
	10	64.6	30	19.8	17.8	8	22	19	49	16.2	14.5	3,560	2,955	2,884	2,813				
	12	73.6	32	22.8	22.8	10	26	23	52	19.5	16	4,910	4,076	3,978	3,879				

**ex** Example 使用例

Order 注文例

型式 — T

SKUF4 — 2

SKUWE6

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~30	31~	
出荷日	通常	お見積り	◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。