


STEEL PIPES

BITE TYPE PIPE FITTINGS

油圧配管用鋼管/油圧配管用くい込み継手



OST



√(25/▽)

材質 OST-2(STPS-2(JIS B2351))

型式 Type	D	L 指定1mm単位	t	¥基準単価 1~4本				
				L20~250	L251~500	L501~750	L751~1000	L1001~1500
OST	6	20~1500	1.0	650	760	910	1,020	1,410
	8		1.0	680	850	960	1,110	1,650
	10		1.2	760	950	1,060	1,230	1,820
	12		1.5	840	1,060	1,200	1,390	2,090

Order 注文例
型式 - L
OST8 - 250

Delivery 出荷日
3 日目出荷
在庫 A ストック A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134
※3本以上で1明細行当たり一律540円

Price 価格

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応		
	小口	大口	小口	大口	
数量	1~4	5~9	10~19	20~50	51~
値引率	5%	10%	15%	15%	お見積り

※表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

油圧配管用くい込み継手 -コネクター-



RoHS 10

Type	材質	S表面処理
KTGS	本体・ナット: S25C スリーブ: 炭素鋼	三価クロメート -

型式 Type	No.	適用管 外径D	T R(PT)	E	基準径 位置G	手締め時 約L	六角対辺		F	ℓ	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~30コ
							H ₁	H				
KTGS	6-1	6	1/8	4	3.97	34.5	14	14	7	28	330	290
	6-2	6	1/4	4	6.01	37.5	17	14	7	33	350	300
	8-1	8	1/8	4	3.97	35.5	17	17	7	29	350	300
	8-2	8	1/4	6	6.01	37.5	17	17	7	33	330	290
	10-2	10	1/4	7	6.01	38.5	17	19	7	33	370	330
	10-3	10	3/8	8	6.35	39.0	19	19	7	34	460	400
	12-2	12	1/4	7	6.01	38.5	19	22	7	33	450	400
	6A-2	10.5	1/4	7	6.01	38.5	17	19	7	33	907	757
	8A-3	13.8	3/8	9	6.35	42.5	22	24	7.5	37	1,000	850
	10A-4	17.3	1/2	12	8.16	46	27	32	8	41	1,392	1,213
	15A-6	21.7	3/4	16	9.53	48.5	32	36	9	45	1,763	1,569

※No.6A・8A・10A・15Aは、銅管SUT□・STPG□(P.132)の同じNo.と合わせてお使いください。
No.6A・8A・10A・15Aのスリーブは、KTGSL(P.135B)とは異なります。
No.8・10・12は耐圧性向上のため、ナット先端からスリーブが約1.4mm出しています。

油圧配管用くい込み継手 -エルボニップル-



RoHS 10

Type	材質	S表面処理
KTGE	本体・ナット: S25C スリーブ: 炭素鋼	三価クロメート -

No.6・1・8・1・8A・3・10A・4・15A・6 左記以外

型式 Type	No.	適用管 外径D	T R(PT)	E	基準径 位置G	手締め時 約L	二面幅		六角 対辺H	F	ℓ	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~30コ	
							h	h						
KTGE	6-1	6	1/8	4	4	3.97	30.5	14	14	14	7	20	560	480
	6-2	6	1/4	4	4.5	6.01	33.5	17	17	14	7	23	610	520
	8-1	8	1/8	6	4	3.97	33.5	16	17	17	7	23	610	520
	8-2	8	1/4	6	6.5	6.01	33.5	18	17	17	7	23	610	520
	10-2	10	1/4	8	7.5	6.01	34.5	19	17	19	7	23	660	560
	10-3	10	3/8	8	8.5	6.35	35.5	19.5	19	19	7	24	710	600
	12-2	12	1/4	10	7.5	6.01	35.5	20	19	22	7	24	710	570
	8A-3	13.8	3/8	11	9	6.35	40	22.5	22	24	7.5	28	1,827	1,591
	10A-4	17.3	1/2	14	12	8.16	45	30	27	32	8	32	2,230	2,023
	15A-6	21.7	3/4	18	16	9.53	47	32.5	32	36	9	34	2,667	2,455

※No.8A・10A・15Aは、銅管SUT□・STPG□(P.132)の同じNo.と合わせてお使いください。
No.8A・10A・15Aのスリーブは、KTGSL(P.135B)とは異なります。
No.8は耐圧性向上のため、ナット先端からスリーブが約1.4mm出しています。

油圧配管用くい込み継手 -ユニオン-



RoHS 10

Type	材質	S表面処理
KTGR	本体・ナット: S25C スリーブ: 炭素鋼	三価クロメート -

型式 Type	No.	適用管 外径D	E	六角対辺		F	ℓ	手締め時 約L	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~30コ
				H ₁	H					
KTGR	6	6	4	14	14	7	30	51	520	490
	8	8	6	17	17	7	31	52	550	510
	10	10	8	17	19	7	31	54	610	540
	12	12	10	19	22	7	31	54	690	600

油圧配管用くい込み継手 -エルボ-



RoHS 10

Type	材質	S表面処理
KTGLB	本体・ナット: S25C スリーブ: 炭素鋼	三価クロメート -

No.6 No.8・10

型式 Type	No.	適用管 外径D	E	二面幅 h	六角 対辺H	F	ℓ	手締め時 約L	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~30コ
8	8	6	17	17	7	23	33.5	790	650	
10	10	8	17	19	7	23	34.5	890	750	

油圧配管用くい込み継手 -ティー-



RoHS 10

Type	材質	S表面処理
KTGTE	本体・ナット: S25C スリーブ: 炭素鋼	三価クロメート -

型式 Type	No.	適用管 外径D	E	二面幅 h	六角 対辺H	F	ℓ	手締め時 約L	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~30コ
8	8	6	17	17	7	23	33.5	1,130	950	
10	10	8	17	19	7	23	34.5	1,270	1,100	
12	12	10	19	22	7	24	35.5	1,400	1,200	