



51 管・継手
ホース・バルブ

CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

■両口ホースジョイント

Type	材質
HOSSH	黄銅

RoHS 10

型式		適応ホース 呼び内径	D	d	B ₁	B ₂	G (PF)	La	L	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.									1~4コ	5~10
HOSSH (黄銅)	61	6	7	4	14	16	1/4	26	89	510	490
	628		8	4.5	14	16	1/4	26	89	520	500
	629		9	5	14	16	1/4	26	89	520	500
	92	9	10.5	7	17	19	3/8	27	91	560	540
	123	12	14	10	22	24	1/2	31	112	860	780
	153	15	16	11.5	22	24	1/2	31	112	860	770
196	19	20.5	15	27	30	3/4	35	120	1,360	1,160	

☞表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■ホース用
タケノコジョイント

Type	材質
HOSHS	黄銅

RoHS 10

型式		適応ホース 呼び内径	D	d	A	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.					1~4コ	5~10
HOSHS (黄銅)	628	6	8	4.5	34	310	300
	629		9	5	34	310	300
	92	9	10.5	7	36	330	320
	123	12	14	10	42	360	350
	153	15	16	11.5	42	360	350
	196	19	20.5	15	46	470	450

☞HOSJN・HOSSH専用のジョイントです。 ☞表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■ホース用袋ナット

Type	材質
HOSHJ	黄銅

RoHS 10

型式		本体 適用No.	G (PF)	D	B	A	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.						1~4コ	5~10
HOSHJ (黄銅)	2	62 63 628 629	1/4	9.5	16	13	320	310
	3	92 93 94	3/8	11	19	14	340	330
	4	123 124 126 153 154	1/2	16.5	24	16	380	370
	6	194 196	3/4	21.5	30	17.5	500	480

☞HOSJN・HOSSH専用のジョイントです。 ☞表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■ホース用
エルボニッブル

Type	材質
HOSJE	黄銅

RoHS 10

型式		適応ホース 呼び内径	T R (PT)	F G (PF)	D	(L ₁)	(L ₂)	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.							1~9コ	10~30
HOSJE (黄銅)	61	6	1/8	1/8	6.5	39	20	860	680
	82	8	1/4	1/4	8	48.5	25	1,000	800
	93	9	3/8	3/8	10.0	56	28	1,540	1,230
	124	12	1/2	1/2	14.0	72	34	1,850	1,480

☞表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■ホース用
45°エルボニッブル

Type	材質
HOSJH	黄銅

RoHS 10

型式		適応ホース 呼び内径	T R (PT)	F G (PF)	D	(L ₁)	(L ₂)	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.							1~9コ	10~30
HOSJH (黄銅)	61	6	1/8	1/8	6.5	39	20	1,040	780
	82	8	1/4	1/4	8	48.5	25	1,300	970
	93	9	3/8	3/8	10.0	56	28	1,660	1,240
	124	12	1/2	1/2	14.0	72	34	2,370	1,770

☞表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■ホース用
ブランチティー

Type	材質
HOSJT	黄銅

RoHS 10

型式		適応ホース 呼び内径	T Rc (PT)	F G (PF)	D	(L ₁)	(L)	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.							1~9コ	10~30
HOSJT (黄銅)	61	6	1/8	1/8	6.5	39	78	1,350	1,080
	82	8	1/4	1/4	8	48.5	97	1,880	1,500
	93	9	3/8	3/8	10.0	56	112	2,440	1,950
	124	12	1/2	1/2	14.0	72	144	3,250	2,600

☞表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Order 注文例 **型式 HOSJE61** Delivery 出荷日 **在庫品** 翌日出荷 **☑ P.133**

☞ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

仕様

使用流体	水・空気・油
使用温度範囲	-20~150℃(但し凍結なきこと)
最高使用圧力	3.5MPa