

HOSE MOUNTING CONNECTOR

ARM LOCK COUPLERS


樹脂ホース取付コネクタ/アームロックカプラー

CADデータフォルダ名 : 51_Pipes_Fitting_Valves

■樹脂ホース取付コネクタ



Type	M材質							対応ホース
	ニップル	インナー	ゴムキャップ	ワッシャ	袋ナット	ゴムバックン	スリーブ・リング	
TCSM	SCS13	-	-	-	SCS13	NBR	POM	HOTR□・HOTRS□・HOTSG□・HOTG□




型式		L	六角・八角対辺 B	V	(F)	G	R(PT)	対応ホース	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.								1~4コ	5~10コ
TCSM (ステンレス)	9	43.5	29	7	32	-	3/8	HOTR□ HOTRS□ HOTSG□ HOTG□	4,500	4,280
	12	48	32	10	35.5	-	1/2		4,810	4,570
	15	48	36	13	40	-	1/2		5,960	5,660
	19	53.5	41	16.5	45	-	3/4		7,950	7,550
	25	59	49	22.5	53	-	1		10,260	9,750

①使用圧力は、対応ホースと同様です。

②表示数量超えはWOSIにてご確認ください。


■アームロックカプラー

一オネジアダプター



RoHS 10

Type	M材質
SNAMA	SCS14A



型式		R(PT)	D	d	H	h	B	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.							1~19コ	20~30コ
SNAMA	15A	1/2	32	20	58	26	33	2,220	2,000
	20A	3/4	32	20	58	26	33	2,220	2,000
	25A	1	37	24	70	32	41	2,580	2,320
	40A	1 1/2	53	36	79	40	57	3,430	3,090
	50A	2	63	46	87	47	68	3,780	3,400


②表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

一メネジアダプター



RoHS 10


Type	M材質
SNAF A	SCS14A



型式		Rc(PT)	D	d	H	h	B	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.							1~19コ	20~30コ
SNAF A	15A	1/2	32	20	39	26	33	1,690	1,520
	20A	3/4	32	20	39	26	33	1,690	1,520
	25A	1	37	24	49	34	41	2,000	1,800
	40A	1 1/2	53	36	55	40	57	2,540	2,290
	50A	2	63	46	63	47	69	3,000	2,700


②表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

一ホース取付アダプター



RoHS 10

Type	M材質
SNAH A	SCS14A



型式		D	d	H	h	I	J	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.							1~19コ	20~30コ
SNAH A	20A	32	20	90	37	21	33	1,930	1,740
	25A	37	23	108	48	27	41	2,240	2,020
	40A	53	37	116	53	41	58	2,780	2,510
	50A	63	46	134	60	53	70	2,960	2,670


②表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

一オネジソケット



RoHS 10

Type	M材質		
	本体	カム	リング
SNAM J	SCS14A	SMS1025	SUS304



型式		R(PT)	A	B	C	H	h	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.							1~19コ	20~30コ
SNAM J	15A	1/2	110	52	32	52	32	3,810	3,430
	20A	3/4	110	52	32	52	32	3,810	3,430
	25A	1	125	60	37	59	38	4,030	3,630
	40A	1 1/2	188	90	54	68	44	4,930	4,440
	50A	2	197	97	63	76	51	6,050	5,450


②表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

一メネジソケット



RoHS 10

Type	M材質		
	本体	カム	リング
SNAF J	SCS14A	SMS1025	SUS304



型式		Rc(PT)	A	B	C	H	h	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.							1~19コ	20~30コ
SNAF J	15A	1/2	110	52	32	51	32	2,830	2,550
	20A	3/4	110	52	32	51	32	2,830	2,550
	25A	1	125	60	37	60	38	3,200	2,880
	40A	1 1/2	188	90	54	69	45	4,170	3,760
	50A	2	197	97	63	77	51	5,240	4,880


②表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

一ホース取付ソケット



RoHS 10

Type	M材質		
	本体	カム	リング
SNAH J	SCS14A	SMS1025	SUS304



型式		A	B	C	I	H	h	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.							1~19コ	20~30コ
SNAH J	20A	110	52	32	21	86	32	2,960	2,670
	25A	125	60	37	27	100	38	3,180	2,870
	40A	188	90	54	41	110	46	4,120	3,710
	50A	197	97	63	53	129	51	5,150	4,640

②表示数量超えはWOSIにてご確認ください。



Order 注文例

型式

TCSM25
SNAMA20A



Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 弊 P133

②ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

①アームロックカプラーは、米国MIL規格A-A-59326-1998 (旧MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、同一サイズであれば同規格他社製品とも互換性を有します。