

COUPLINGS FOR TUBES

チューブ用インサート付継手

—ナット・スリーブ体型—



CADデータフォルダ名: 53_Fittings

■コネクタ

TCRH

RoHS10

材質 黄銅

型式		呼び	R (PT)	適用チューブ内径 (mm)	L	B	C	d	H ₁ 二面幅	H ₂ 二面幅	質量 (g)	¥基準単価	¥スライド単価
Type	適用チューブ外径 (mm)											1~9コ	10~20
TCRH	4	1	1/8	2.5	28	13.5	3.5	1.3	10	10	13	150	140
		2	1/4		28.5	13.5	3.5	1.3	14	10	18	200	150
	6	1	1/8	4	27.5	14	4.5	2.7	10	12	14	180	150
		2	1/4		28	14	4.5	2.7	14	12	21	210	170
	8	1	1/8	6	28	16	5.5	4.7	12	14	17	230	180
		2	1/4		28	16	5.5	4.7	14	14	23	230	190
	10	3	3/8	7.5	29.5	16	5.5	4.7	17	14	31	270	210
		2	1/4		30.5	19	5.5	6	17	17	30	260	210
	10	3	3/8	7.5	31.5	19	5.5	6	17	17	36	300	250
		4	1/2		34.5	19	5.5	6	22	17	54	440	400

■エルボ

TCRL

RoHS10

材質 黄銅

型式		呼び	R (PT)	適用チューブ内径 (mm)	L ₁	L ₂	B	C	d	H 二面幅	質量 (g)	¥基準単価	¥スライド単価
Type	適用チューブ外径 (mm)											1~9コ	10~20
TCRL	4	1	1/8	2.5	20	22	13.5	3.5	1.3	10	20	280	240
		2	1/4		21	23	13.5	3.5	1.3	10	29	330	270
	6	1	1/8	4	20	20	14	4.5	2.7	12	21	290	240
		2	1/4		21	22.5	14	4.5	2.7	12	31	330	280
	8	1	1/8	6	21	21	16	5.5	4.7	14	26	370	310
		2	1/4		21	21	16	5.5	4.7	14	30	370	310
	10	3	3/8	7.5	24	24.5	16	5.5	4.7	14	51	440	350
		2	1/4		23	25	19	5.5	6	17	45	480	380
	10	3	3/8	7.5	24	25	19	5.5	6	17	53	440	390
		4	1/2		29	28.5	19	5.5	6	17	88	560	490

■ユニオンエルボ

TCRF

RoHS10

材質 黄銅

型式		適用チューブ内径 (mm)	L	B	C	d	H 二面幅	質量 (g)	¥基準単価	¥スライド単価
Type	適用チューブ外径 (mm)								1~9コ	10~20
TCRF	4	2.5	22	13.5	3.5	1.3	10	22	410	380
	6	4	20	14	4.5	2.7	12	24	380	340
	8	6	21	16	5.5	4.7	14	31	480	450
	10	7.5	25	19	5.5	6	17	54	560	490

■ユニオンコネクタ

TCRS

RoHS10

材質 黄銅

型式		適用チューブ内径 (mm)	L	B	C	d	H ₁ 二面幅	H ₂ 二面幅	質量 (g)	¥基準単価	¥スライド単価
Type	適用チューブ外径 (mm)									1~9コ	10~20
TCRS	4	2.5	30.5	13.5	3.5	1.3	8	10	14	280	260
	6	4	29.5	14	4.5	2.7	10	12	19	240	220
	8	6	30	16	5.5	4.7	12	14	24	320	260
	10	7.5	34	19	5.5	6	17	17	40	360	340

■ユニオンティ

TCRT

RoHS10

材質 黄銅

型式		適用チューブ内径 (mm)	L	B	C	d	H 二面幅	質量 (g)	¥基準単価	¥スライド単価
Type	適用チューブ外径 (mm)								1~9コ	10~20
TCRT	4	2.5	22	13.5	3.5	1.3	10	30	540	510
	6	4	20	14	4.5	2.7	12	33	470	410
	8	6	21	16	5.5	4.7	14	44	640	560
	10	7.5	25	19	5.5	6	17	74	750	640

Order 注文例

型式 呼び
TCRH4 - 1

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 要P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付け致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口 1~20	大口 21~
出荷日	通常	お見積り

表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

仕様

使用流体	空気・水・油
使用温度範囲*	空気: -20~60℃ 水: 0~60℃ 油: -20~60℃
最高使用圧力	チューブ最高使用圧力に準じる
使用真空圧力	~100kPa

*凍結なきこと