

ハイス鋼
SKH51

STRAIGHT EJECTOR PINS -P・L DIMENSION DESIGNATION TYPE-

ストレートエジェクタピン

-軸径・全長指定タイプ-

RoHS10



EPYB
EPHB
EPHJB

EPHBE
EPHJBE

M 材質 SKH51
H 硬度 58~60HRC
 軸径精度・母材硬度保証範囲(詳細 P7)
 EPHYは総焼き入れ品です。
 (ツバ部焼きなまし処理なし)

型式	ツバ厚	P公差
EPYB	4mm (T4)	0 -0.005
EPHB		
EPHJB	6・8mm (JIS)	-0.01 -0.02
EPHBE	4mm (T4)	
EPHJBE	6・8mm (JIS)	

H	T	型式		L 指定0.01mm単位	P 指定0.005mm単位
		Type	No.		
2	4	EPYB (P _{-0.005})	0.4	20.00~60.00	0.300 ~ 0.395
			0.5		0.400 ~ 0.495
			0.6		0.500 ~ 0.595
			0.7		0.600 ~ 0.695
			0.8		0.700 ~ 0.795
			0.9		0.800 ~ 0.895
			1		0.900 ~ 0.995

ツバ厚4mm		ツバ厚JIS		型式		指定0.01mm単位		
H	T	H	T	Type		No.	L	P
				ツバ厚4mm	ツバ厚JIS			
3	4	-	-	EPHB (P _{-0.005})	-	0.5	40.00~100.00	0.40~ 0.49
						0.6		0.50~ 0.59
						0.7		0.60~ 0.69
						0.8		0.70~ 0.79
						0.9		0.80~ 0.89
						1		0.90~ 0.99
				1.5	1.00~ 1.49			
				2	1.50~ 1.99			
				2.5	2.00~ 2.49			
				3	2.50~ 2.99			
				3.5	3.00~ 3.49			
				4	3.50~ 3.99			
4	6	8	6	EPHBE (P _{-0.01}) (P _{-0.02})	-	4.5	40.00~300.00 (350.00)	4.00~ 4.49
						5	40.00~350.00	4.50~ 4.99
						5.5		5.00~ 5.49
						6		5.50~ 5.99
				6.5	6.00~ 6.49			
				7	6.50~ 6.99			
				8	7.00~ 7.99			
				10	8.00~ 9.99			
12	10.00~11.99							


Ⓜ L寸の ()内はEPHB・EPHBEのみの規格です。



Order 注文例
型式 - L - P
EPHJB 5 - 350.00 - P4.72



Delivery 出荷日
3 日日出荷



ストック T
ストック A早割
ストック A