


デートマークセット

-全長アジャスタブルタイプ-




概要 P.513

RoHS10



① インサイドアロー




■ インサイドアロー

(単品は P.520・522)

No.	F	T	H	B	l	M×P
6	7.7	1.5	3.0	3.7	2.7	M1.6×0.20
8	9.7	2.0	3.5	5.0	3.2	M2.3×0.25
10	11.7	2.5	4.0	6.3	4.0	M2.5×0.35

■ 材質 SUS420
 ■ 硬度 50 ~ 53HRC

② アウトサイドリング




■ アウトサイドリング

(単品は P.536・538)

D	LA	l1	l2	l3	M(並目)	g	d
6	12	8	4	1.0	M3	1.0	5.5
8	14	10	5	1.0	M4	1.0	7.5
10	16	12	6	1.5	M5	1.5	9.5

■ 材質 SUS420
 ■ 硬度 50 ~ 53HRC

③ デートマークアジャストピン



■ デートマークアジャストピン

No.	d	H	M(並目)	g2
6	5.5	9	M3	3.5
8	7.5	11	M4	4.5
10	9.5	15	M5	5.5

● (有効タップ深さ) = LB - X

LB	X		
	No.6	No.8	No.10
10.00~20.00	4	2	0
20.01~30.00	14	12	10
30.01~40.00	24	22	20
40.01~50.00	34	32	30
50.01~60.00	—	42	40
60.01~70.00	—	—	50

■ 材質 SUS440C
 ■ 硬度 56 ~ 60HRC

ex Example 使用例

