


スぺーサ

—マーカームシダイ・ストレートボタンダイ逃げ穴タイプ用—

—アンギュラボタンダイ用—

RoHS 10




材質 SK5
硬度 45HRC~

■ボタンダイのL寸法とP・W寸法の広がり幅

(a×2) 部寸法: P・Wの広がり幅 (B=2の場合)
下表の値はa部両側の値です。

L	テーパー値	1/50	1/100	1/150
16		0.28	0.14	0.09
20		0.36	0.18	0.12
22		0.40	0.20	0.13
25		0.46	0.23	0.15
30		0.56	0.28	0.19
35		0.66	0.33	0.22
40		0.76	0.38	0.25



型式		指定0.01mm単位				t
Type	D	A	D R E G	R		
		min. P max.	P-Kmax. P-Wmin.	R		
A D R E G SSD SSDD SSDR SSDE SSDG	6	1.00～ 4.00	—	—	—	0.05
	8	1.00～ 5.00	5.00	1.00	0.15 ↓ W 2 未満 Rのみ	0.1
	10	2.00～ 7.00	7.00	1.20		0.2
	13	3.00～ 9.00	9.00	1.50		0.3
	16	5.00～12.00	12.00	2.00		0.5
	20	7.00～16.00	16.00	3.00		1.0
	22	8.00～18.00	18.00	3.00		1.5
	25	10.00～20.00	20.00	3.00		2.0

① 各t寸法1枚ずつ(合計8枚)で1セットです。

Order 注文例 型式 — P — W — R(Rのみ)
SSDG 10 — P5.65 — W3.25

Delivery 出荷日 3 日日出荷 急 ストック A

Alterations 追加加工 型式 — P — W — R — (KC)
SSDD 8 — P3.60 — W2.85 — KC90


追加加工	記号	刃先形状	
		A	D R E G
ツバ部	KC	廻り止め一面加工	廻り止め位置変更指定1°単位

—ストレートボタンダイ逃げ穴タイプ用—

RoHS 10



材質 SK5
硬度 45HRC~



d	型式		T
	Type	D	
3.4	SSDN (丸用 D6~25)	6	0.05 0.1 0.2 0.5 1.0
4.4		8	
6.4		10	
8.4		13	
10.6		16	
12.6	SSDHN (変形用 D8~25)	20	0.5 1.0
14.6		22	
16.6		25	

① 同じt寸法5枚で1セットになります。
T0.1の場合、厚み0.1のスぺーサが5枚で1セットになります。

Order 注文例 型式 — T
SSDN 6 — 0.1

Delivery 出荷日 在庫品