



ローラキャリア/ボールキャリア

■ローラキャリア RoHS10



CORO




① M 材質 SS400 H 硬度 55HRC~ 浸炭焼入
② M 材質 SPCC


Ⓣ (L)の寸法は参考値です。
Ⓣ ローラの耐荷重: 20kg/個

L	型式	A ローラ個数	L	型式	A ローラ個数
(105)	CORO	3	(560)	CORO	16
(140)		4	(595)		17
(175)		5	(630)		18
(210)		6	(665)		19
(245)		7	(700)		20
(280)		8	(735)		21
(315)		9	(770)		22
(350)		10	(805)		23
(385)		11	(840)		24
(420)		12	(875)		25
(455)		13	(910)		26
(490)		14	(945)		27
(525)		15	(980)		28

■ボールキャリア RoHS10



GORO




Ⓣ (L)の寸法は参考値です。
Ⓣ ボールの耐荷重: 8kg/個


① M 材質 SUJ2
②③ M 材質 SPCC

L	型式	A ボール個数	Order 注文例	型式	A	
(200)	GORO	4	☎	CORO	10	
(300)		6		GORO	8	
(400)		8	🚚	5 日日出荷		
(500)		10				
(600)		12				
(700)		14				
(800)		16				
(900)		18				
(1000)		20				
(1100)		22				
(1200)		24				

■ボールキャリア(単品) RoHS10



GORON



①② M 材質 SUJ2
③ M 材質 SUS304
④ M 材質 SPCC

型式	D	D1	L	L1	H	P	a	d	耐荷重 N (kgf)	自重 (g)
GORON	41.3	24	10.2	(9.1)	4	30	3.5	15.875	78.4 (8)	45


☎ Order
注文例

型式
GORON

🚚 Delivery
出荷日

在庫品

ex Example
使用例



GORON

コンベアー屈折部等

