

機械取付式角型

エアーニッパ〈MS型〉


標準タイプ

MS型

本体が角型で多数の取付用ネジ穴があいているため、機械等へのセッティングが非常にしやすくなりました。



MS10(刃は別売)



品番 (本体のみ)	質量 (g)	空気消費量 (cm ³ /回)	加圧力 (N)	使用空気圧 (MPa)	各部寸法(mm)																	
					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
MS3	100	31	773	0.4~0.5	89	20	40	19	24	16	14	21	14	M3	M3	3.3	20	7	7	-	19	71
MS5	160	56	842	0.4~0.5	74	30	30	14	19	24	20	20	20	M4	M3	4.3	20	7	7	-	29	55
MS10	260	105	1,493	0.4~0.5	93	36	30	18	23	28	28	20	24	M4	M4	4.3	20	9	7	-	35	65
MS10A	250	122	1,879	0.5~0.6	93	36	30	18	23	28	28	20	24	M4	M4	4.3	26	12	7	-	35	65
MS20	430	268	3,490	0.5~0.6	109	45	40	19	24	36	30	20	30	M5	M4	5.3	26	12	9	-	44	81
MS30	810	631	5,531	0.5~0.6	150	56	60	20	30	46	40	20	40	M6	M5	5.3	36	17	15	-	55	110
MS50	1,620	1,285	12,060	0.5~0.6	200	75	80	40	50	62	-	24	-	-	M8	-	43	25	15	-	74.5	-
MS50F	1,680	1,212	3,514	0.5~0.6	150	75	65	20	30	62	-	40	60	M6	M8	-	31	17	14	-	□74	-

標準替刃 形状・寸法図 詳細 P57~P60参照 別作替刃の製作・詳細 P61参照

★ 替刃は別売です。本体に替刃は付いておりませんので、用途に応じた替刃と一緒にご購入下さい。

品番	別売替刃 (*)超硬チップ付	切断能力 φmm				
		銅線	鉄線	ステンレス線	ピアノ線	樹脂 軟質 硬質
MS3	S20, S20S, CR20, EP20, SD20	0.8	0.4	-	-	-
	Z20*, Z20S, ZCR20, ZEP20	0.8	0.4	0.2	0.2	-
	F10, F10S, FD10, FEP20	-	-	-	-	1.0
MS5	S2, S2S, CR2, EP2, SD2	1.0	0.5	-	-	-
	Z2*, Z2S, ZCR2, ZEP2	1.0	0.5	0.3	0.3	-
	F1, F1S, FD1, FEP2	-	-	-	-	2.0
MS10	S4, S4S, CR4, EP4, SD4	1.6	1.0	-	-	-
	Z4*, Z4S, ZCR4, ZEP4	1.6	1.0	0.5	0.5	-
	F3, F3S, FD3, F3LS, FEP4	-	-	-	-	4.0 2.6
MS10A	Y4(ギザなし)	-	-	-	-	-
	S5A, S5AS, CR6A, EP6A, SD5A	1.8	1.2	1.0	-	-
	Z6A*, Z6AS, ZCR6A, ZEP6A	1.8	1.2	1.0	0.5	-
MS20	F5A, F5AS, FD5A, FEP6A	-	-	-	-	4.0 2.6
	Y6A(ギザ付)	-	-	-	-	-
	S5, S5S, P6, CR6, EP6, SD5	2.6	2.0	1.6	-	-
	Z6*, Z6S, ZCR6, ZEP6	2.6	2.0	1.6	1.0	-
	F5, F5S, FD5, F5LS, FEP6	-	-	-	-	7.0 5.0
	Y6(ギザ付), K6	-	-	-	-	-

品番	別売替刃 (*)超硬チップ付	切断能力 φmm				
		銅線	鉄線	ステンレス線	ピアノ線	樹脂 軟質 硬質
MS30	S7P, S7PS, P8P, CR8P, EP10P, P8PS	3.3	2.8	2.0	-	-
	Z8P*, Z8PS, ZCR8P, ZEP10P	3.3	2.8	2.0	1.2	-
	F9P, F9PS, FD9P, FEP10P	-	-	-	-	10.0 6.5
MS50	Y8P(ギザ付), K8P, Y817P	-	-	-	-	-
	SH8P(鋼パイプ切断刃) 鋼パイプφ6mm 穴は少々変形します	-	-	-	-	-
	A8P-1.25, A8P-2.0(押端子圧着刃)	-	-	-	-	-
MS50F	AR8P-1.25, AR8P-2.0(接続子圧着刃)	-	-	-	-	-
	S120, S120S, P120, CR120, EP120	5.5	4.5	3.5	-	-
	Z120*, Z120S, ZCR120, ZEP120	5.5	4.5	3.5	1.6	-
MS50F	Y120(ギザなし)	-	-	-	-	-
	F9PF	-	-	-	-	12.0 6.5
	FD9PF	-	-	-	-	12.0 6.5