





MJB フレキシブルカップリング - ジョータイプ(ブッシング)

WEB 選定ナビ WEB CAD Download 高トルク 振動吸収 電気絶縁性

MJB



● ハブ詳細



寸法・価格

単位: mm

品番	価格(円)		A	L	W	B	C*1	スリーブ E	M	ボルト 本数	抜きタップ M'	ねじ締めつけトルク (N・m)
	1組	スリーブ										
MJB-40	9,050	310	40	25	66	12	2	17	M4	6	M4	4
MJB-55	12,900	620	55	30	78	14	2	26	M5	4	M5	8.5
MJB-65	22,900	1,010	65	35	90	15	2.5	29.5	M5	8	M5	8.5
MJB-80	28,700	1,570	80	45	114	18	3	35.5	M6	8	M6	14
MJB-95	35,300	3,450	95	50	126	20	3	44	M8	8	M8	35

*1: C寸法をつけた状態で使用してください。





品番	標準軸穴径 D ₁ ・D ₂																								
	8	9.525	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	
MJB-40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
MJB-55			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
MJB-65						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
MJB-80											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MJB-95														●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- 全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
- 適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。

● スリーブ詳細

タイトフィット

イージーフィット



軸穴・キー溝追加加工 → P.2139
対応不可

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145
対応不可

ステンレスねじ変更 → P.2143
対応不可