Flat Tension Lever

LFM フラットテンションレバー(おねじ)

MAN&MACHINE® ELEMENTS

WEB 選定ナビ　WEB CAD Download



- フラットな形状のテンションレバー。上下スペースにゆとりのない場所に。
- 回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。

- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	LFM
レバー部	S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじ部	S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)
グリップ	フェノール樹脂(黒)

寸法

単位:mm

品番 1	M(並目)	R	H	H'	h	s	A	B	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)
LFM-8	M8	100	12	16	19	2	10	25	33	13	22	120	10	180 - 185
LFM-10	M10	130	13.5	17.5	22	2	12	30	41	19	26	180	16	320 - 340
LFM-12	M12	130	13.5	17.5	22	2	12	30	41	19	26	300	23	330 - 350
LFM-16	M16	150	17	22	28	2	14	35	45	23	36	660	43	550 - 580

*1:　最大荷重・最大締付力の定義について ➡ P.742

価格

単位:円

品番	Lm(mm) 2			
	30	40	50	60
LFM-8	2,580	2,650	2,650	
LFM-10	3,080	3,280	3,280	3,280
LFM-12	3,320	3,340	3,340	3,340
LFM-16		3,890	3,890	3,890

関連商品

フラットテンションレバーのめねじタイプ **LFF** があります。
➡ P.822

- 品番指定

直送　14時当日出荷　WEB NBKネットショップ

LFM-10-40
1　2

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.2145	ねじ組み合わせ ➡ P.2153	ねじカット ➡ P.2149	ゆるみ止め ➡ P.2150	レーザ刻印 ➡ P.2161
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金

NBK 鍋屋バイテック会社　0575-23-1162　info@nbk1560.com　https://www.nbk1560.com