



- 熱硬化性樹脂製。耐久性にすぐれています。
- 商品記号によりタイプが選択できます。◀1
 - PB** ————— インサートなし
 - PC** ————— インサートつき
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。◀4
 - 末尾記号 **BK** ————— 黒
 - 末尾記号 **RD** ————— 赤
- 材質・仕上げ RoHS2適合

	PB	PC
ボール部	BK : フェノール樹脂(黒) RD : メラミン樹脂(赤)	BK : フェノール樹脂(黒) RD : メラミン樹脂(赤)
ねじ部		黄銅

PB インサートなし **PC** インサートつき

単位: mm

品番	価格(円)	D ◀2	M(並目) ◀3	Lf	H	質量(g)
PB-20-M6	100	20	M6	10	18	5.6
PB-20-M8	100	20	M8	10	18	5.2
PB-25-M6	110	25	M6	10	23	11
PB-25-M8	110	25	M8	12	23	10
PB-30-M8	130	30	M8	16	28	19
PB-30-M10	130	30	M10	18	28	18
PB-35-M8	160	35	M8	16	32	31
PB-35-M10	160	35	M10	18	32	30
PB-40-M10	210	40	M10	18	37	47
PB-40-M12	210	40	M12	18	37	44
PC-20-M6	140	20	M6	10	18	7
PC-25-M6	180	25	M6	10	23	15
PC-25-M8	210	25	M8	12	23	15
PC-30-M8	230	30	M8	12	28	30
PC-30-M10	250	30	M10	15	28	30
PC-35-M8	260	35	M8	12	32	40
PC-35-M10	280	35	M10	15	32	40
PC-40-M10	410	40	M10	15	37	55
PC-40-M12	440	40	M12	15	37	50

- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

PB-25-M6-BK



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145	ねじ組み合わせ → P.2153	ねじカット → P.2149	ゆるみ止め → P.2150	レーザ刻印 → P.2161
対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可	BK のみ対応可・別料金