

HDA アルミディスクハンドル


WEB 選定ナビ WEB CAD Download 要軸穴追加加工

HDA

HDA-N



HDA-AHC + HS



- アルミディスクハンドルのスタンダードモデル。
- 品番の末尾記号により、グリップ取り付け穴の有無を選択できます。②

HDA ——— グリップ取り付け穴つき

HDA-N ——— グリップ取り付け穴なし

- 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。➡ P.1239

- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	HDA
本体	AC8A 全面ショットブラスト

単位: mm

品番 ①	価格(円)	M	P	品番 ①	価格(円)	D	H	A	s	d	L	E	質量(g)
HDA-80	940	M6	33.5	HDA-80-N	940	82	31	13.5	17.5	26	21	15	125
HDA-100	1,140	M6	43	HDA-100-N	1,140	103	38	14.5	23.5	28	25	16.5	200
HDA-125	1,600	M8	55	HDA-125-N	1,600	128	43	15.5	27.5	31	28	18.5	340
HDA-160	2,670	M10	70	HDA-160-N	2,670	164	51	18.5	32.5	36	32	21	630
HDA-200	3,940	M10	89	HDA-200-N	3,940	204	57	20.5	36.5	42	36	24	980

● 適用推奨グリップ

品番	適用推奨グリップ			
	GTR ➡ P.1286	GNTR ➡ P.1285	GTM ➡ P.1295	HS ➡ P.1297
HDA-80	GTR-19 - M6	GNTR-19 - M6	GTM-19 - M6	HS-6
HDA-100	GTR-19 - M6	GNTR-19 - M6	GTM-19 - M6	HS-6
HDA-125	GTR-24 - M8	GNTR-24 - M8	GTM-24 - M8	HS-8
HDA-160	GTR-28 - M10	GNTR-28 - M10	GTM-28 - M10	HS-10
HDA-200	GTR-28 - M10	GNTR-28 - M10	GTM-28 - M10	HS-10

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

HDA-80-N商品
記号

① ②

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.2145 対応可・別料金	ゆるみ止め ➡ P.2150 対応不可	レーザ刻印 ➡ P.2161 対応可・別料金	軸穴追加加工 ➡ P.2155 対応可・別料金
-----------------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------