



- 両側めねじの六角支柱。

● 材質・仕上げ

	SHB-EL スティール製 M(並目): M3, M4	SHB-EL スティール製 M(並目): M5-M8	SHBS ステンレス製
本体	SUM24L 無電解ニッケルメッキ	SUM22 無電解ニッケルメッキ	SUS304

寸法

単位: mm

品番 スティール製	品番 ステンレス製	M(並目)	B	C(約)	Lf1	Lf2	質量(g)
SHB-M3-EL	SHBS-M3	M3	6	6.9	6	6	2.9 - 9
SHB-M4-EL	SHBS-M4	M4	7	8.1	8	8	5 - 25
SHB-M5-EL	SHBS-M5	M5	8	9.2	10	10	5.5 - 40
SHB-M6-EL	SHBS-M6	M6	10	11.5	12	12	11 - 98
SHB-M8-EL	SHBS-M8	M8	13	15	16	16	27 - 168

価格

SHB-EL スティール製 SHBS ステンレス製

単位: 円

品番	L (mm)														
	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	150
SHB-M3-EL	280	280	280	280	280	280									
SHB-M4-EL		260	260	260	260	260	260	260	290	290	290				
SHB-M5-EL		280	280	280	280	280	280	280	300	300	300	300	300		
SHB-M6-EL			350	350	350	350	350	350	390	390	390	390	390	460	460
SHB-M8-EL					390	390	390	390	480	480	480	480	480	550	550
SHBS-M3	280	280	280	280	280	280									
SHBS-M4		300	300	300	300	300	300	300	330	330	330				
SHBS-M5		310	310	310	310	310	310	310	340	340	340	340	340		
SHBS-M6			400	400	400	400	400	400	450	450	450	450	460	490	530
SHBS-M8					460	460	470	470	520	520	530	560	590	680	750

- 品番指定

SHB-M4-40-EL



→ P.2145

→ P.2149

→ P.2150

→ P.2161

対応可・別料金

対応不可

対応不可

ステンレス製のみ対応可・別料金