


SNSS(INCH) 六角穴付きボルト(インチねじ)



WEB 選定ナビ WEB CAD Download SUS ステンレス



● 材質・仕上げ



	SNSS(INCH)
本体	SUS304相当
強度区分	A2-50

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

SNSS-#4-40-1/4

1 2

袋単位でご注文ください。
1本からご注文できます。⇒ P.xxxx

- インチねじの六角穴付きボルト。
- ANSI B18.3に準拠しています。
- 取り付け・取りはずしには専用レンチ **SKH(INCH)** をご使用ください。⇒ P.xxxx

● 用途

インチねじ仕様の機器・装置

品番	#ねじの呼び	L											D1	L1	L2*1	B	質量(g)		
SNSS-#4-40	No.4-40UNC	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4							0.183	0.112	全ねじ	3/32	0.51 - 1.1
SNSS-#5-40	No.5-40UNC		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4							0.205	0.125	全ねじ	3/32	0.78 - 1.4
SNSS-#6-32	No.6-32UNC		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/4	1-1/2	1-3/4	2	0.226	0.138	0.75(L≥7/8)	7/64	0.98 - 3.6
SNSS-#8-32	No.8-32UNC		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/4	1-1/2	1-3/4	2	0.27	0.164	0.88(L≥1)	9/64	1.6 - 5.4
SNSS-#10-24	No.10-24UNC		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/4	1-1/2	1-3/4	2	0.312	0.19	0.88(L≥1)	5/32	2.3 - 7.2
SNSS-#10-32	No.10-32UNF	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/4	1-1/2	1-3/4	2	0.312	0.19	0.88(L≥1)	5/32	2.2 - 7.6
SNSS-#12-24	No.12-24UNC				3/8	1/2	5/8	3/4		1	1-1/4	1-1/2			0.343	0.216	1(L≥1-1/4)	5/32	3.4 - 7.6
SNSS-1 / 4-20	1/4-20UNC		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/4	1-1/2	1-3/4	2	0.375	0.25	1(L≥1-1/4)	3/16	4.3 - 13
SNSS-1 / 4-28	1/4-28UNF				3/8	1/2	5/8	3/4		1	1-1/4				0.375	0.25	1(L=1-1/4)	3/16	5.1 - 9.7
SNSS-5 / 16-18	5/16-18UNC				3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/4	1-1/2	1-3/4	2	0.469	0.312	1.12(L≥1-1/4)	1/4	8.8 - 22
SNSS-3 / 8-16	3/8-16UNC					1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/4	1-1/2	1-3/4	2	0.562	0.375	1.25(L≥1-1/4)	5/16	16 - 33

*1: Lが()の寸法以外の場合は全ねじです。

品番	価格/袋*1 (円)														1袋 入り数
	L														
	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/4	1-1/2	1-3/4	2		
SNSS-#4-40	360	360	360	360	360	540	730							10	
SNSS-#5-40		900	900	900	1,080	1,080	1,180							10	
SNSS-#6-32		360	360	360	430	470	540	590	590	1,780	1,970	2,370	2,760	10	
SNSS-#8-32		540	540	540	580	680	730	830	870	1,180	1,440	1,800	2,160	10	
SNSS-#10-24		900	900	720	760	820	890	950	950	1,280	1,510	2,160	2,520	10	
SNSS-#10-32	1,120	870	870	720	760	820	870	960	1,010	1,260	1,510	1,970	2,170	10	
SNSS-#12-24				3,950	4,370	4,340	4,700		4,950	5,330	5,730			10	
SNSS-1 / 4-20		2,210	1,770	1,150	1,240	1,280	1,360	1,450	1,530	1,750	2,120	2,370	2,770	10	
SNSS-1 / 4-28				1,580	1,420	1,470	1,560		1,750	2,010				10	
SNSS-5 / 16-18				1,960	1,890	1,960	2,140	2,330	2,530	2,900	3,160	3,550	3,950	10	
SNSS-3 / 8-16					3,580	3,380	3,620	3,800	4,070	4,460	5,000	5,840	6,370	10	

*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。⇒ P.xxxx

1 バラ売り ⇒ P.xxxx	2 クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx	3 ねじカット ⇒ P.xxxx	4 ゆるみ止め ⇒ P.xxxx	5 脱着防止加工 ⇒ P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金