

# インジェッククランプQ型


INJECTION CLAMPS No.E-9428Q

RoHS対応



タイプ	材質	熱処理	表面処理
クランプバー	FCAD900	—	カチオン塗装
ステップブロック	S45C	—	黒染め
ワッシャー	S45C	焼入HRC30±5	黒染め

- モールドベースのクランプが素早くできます。
- クランプとステップブロックがつながっており紛失することはありません。
- クランプ長穴がオープンとなっており、サイドからの抜き差しが容易にできます。



## 仕様・価格表

\* 標準在庫品 1個価格

オーダーNo.	No.	適合ボルト	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	質量kg	価格
* 962518	ICQ12	M12	80	37	15	10	8	13	12	20	25	5	35	13	20	25	30	35	0.78	4,620
* 962519	ICQ16	M16	100	47	15	10	8	17	15	20	25	5	45	17	20	25	30	35	1.2	5,500
* 962520	ICQ20	M20	150	60	20	10	8	21	19.5	40	45	5	58	21	40	45	50	55	2.5	8,400
* 962521	ICQ24	M24	200	75	30	10	12	25	25	40	45	5	60	25	40	45	50	55	4.0	10,000

治具取付システム  
(Q)クランプ

治具ベース

ロケータイング  
エレメント

クランプユニット

クランプピンギパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具