

クランプマスターバイス

QUICK ACTION DRILL PRESS VISES No.E-9250

RoHS対応



■部品価格表

センターバー(1本)(分解図No.③)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EVS,ETS,EPA)- 75-3	932975	EVS 75-CB	3,670
(EVS,ETS,EPA)-100-4	932976	EVS100-CB	3,670
(EVS,EPA)-150-6	932977	EVS150-CB	3,670
EVS200-8	932978	EVS200-CB	5,350

ガイドバー(1本) (分解図No.④)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EVS,ETS,EPA)- 75-3	932979	EVS 75-GB	3,100
(EVS,ETS,EPA)-100-4	932980	EVS100-GB	3,100
(EVS,EPA)-150-6	932981	EVS150-GB	3,100
EVS200-8	932982	EVS200-GB	4,910

ハンドル(分解図No.⑤)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EVS,EPA)-75-3, (EVS,EPA,ETS)-100-4	932983	EVS 75-HN	1,440
ETS75-3	932984	ETS 75-HN	1,440
(EVS,EPA)-150-6	932986	EVS150-HN	1,440
EVS200-8	932987	EVS200-HN	2,220

ロッキングリング(分解図No.⑥)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EVS,ETS,EPA)- 75-3	932988	EVS 75-LR	2,870
(EVS,ETS,EPA)-100-4	932989	EVS100-LR	3,300
(EVS,EPA)-150-6	932990	EVS150-LR	3,070
EVS200-8	932991	EVS200-LR	8,450

スプリング(分解図No.⑦)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EVS,ETS,EPA)- (75-3,100-4)	932992	EVS 75-SPR	2,870
(EVS,EPA)-150-6	932993	EVS150-SPR	2,870
EVS200-8	932994	EVS200-SPR	4,420

クランク(分解図No.⑧)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EVS,EPA)-(75-3,100-4)	932995	EVS 75-CR	5,250
ETS 75-3	932996	ETS 75-CR	5,250
ETS100-4	932999	ETS 100-CR	5,250
(EVS,EPA)-150-6	933001	EVS 150-CR	5,250
EVS200-8	941960	EVS 200-CR	7,000

アジャストボルト(分解図No.⑮)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EVS,ETS)-(75-3,100-4)	941973	EVS 75-AJ	3,670
EPA-(75-3,100-4)	941974	EPA 75-AJ	3,670
EVS-(150-6,200-8)	941975	EVS150-AJ	3,670
EPA150-6	941976	EPA150-AJ	3,670

口金(2枚1組) (分解図No.⑨)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EVS,EPA)- 75-3	900012	EVS 75-JA	7,000
ETS- 75-3	930968	ETS 75-JA	7,000
(EVS,EPA)-100-4	900011	EVS100-JA	7,000
EVS-100-4	930969	ETS100-JA	7,000
(EVS,EPA)-150-6	900003	EVS150-JA	7,000
EVS200-8	900013	EVS200-JA	10,500

ニギリ玉(黒:BK) (分解図No.⑩)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EVS,EPA)- 75-3	941961	EVS 75-NB-BK	1,580
(EVS,EPA)-(100-4,150-6)	941963	EVS100-NB-BK	1,580
EVS200-8	941965	EVS200-NB-BK	2,530

ニギリ玉(黒:BK、赤:R) (分解図No.⑪)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
EVS-(75-3,100-4,150-6)	941966	EVS 75-NB-R	1,580
EPA-(75-3,100-4,150-6)	941963	EVS100-NB-BK	1,580
ETS 75-3	941967	ETS 75-NB-R	1,580
ETS100-4	941968	ETS100-NB-R	1,580
EVS200-8	941969	EVS200-NB-R	2,530

止め板(分解図No.⑯)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
(EVS,EPA,ETS)- (75-3,100-4)	941977	EVS 75-TP	390
(EVS,EPA)-150-6	941979	EVS150-TP	390
EVS200-8	941980	EVS200-TP	550

オイルカップ(分解図No.⑱)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
全機種	941981	OCP-1-4	390

PAスプリング(分解図No.⑳)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
EPA 75-3	941982	EPA 75-SPR-P	1,900
EPA100-4	941983	EPA100-SPR-P	1,900
EPA150-6	941984	EPA150-SPR-P	1,900

PA送り板(分解図No.㉑)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
EPA 75-3	941987	EPA 75-OP-P	1,440
EPA100-4	941988	EPA100-OP-P	1,440
EPA150-6	941989	EPA150-OP-P	1,440

PA調整ネジ(分解図No.㉒)

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
EPA-(75-3,100-4)	941985	EPA 75-AJ-P	1,440
EPA150-6	941986	EPA150-AJ-P	1,440

治具取付システム
クローロック

治具ベース

ロケータイング
エレメント

クランプユニット

クランプピンパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具