

■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G
P150	38	38	25	47	108	22	25.5
P250	62	64	38	67	158	29	37
P350	75	79	45	76	186	31	38.5
P400	101.5	104	45	83	238	38	48
P300	81	84	38	66	183	28	37.5
P770	94	105	42.5	66	273	23.5	24

No.	H	I	J	K	O	P	R
P150	46	5	W3/8 16山/時	φ12	-	-	-
P250	97	8	W1/2 12山/時	φ19	-	-	-
P350	114	8	TW16 8山/時	六角22	-	-	-
P400	114	8	TW16 8山/時	六角22	-	-	-
P300	114	8	TW16 8山/時	六角22	101	66.5	17
P770	114	8	TW16 8山/時	六角22	127	127	13

■仕様・価格表

* 標準在庫品 * 在庫限りで廃番

オーダーNo.	No.	口巾	口深	口開	質量kg	価格
* 900079	P150	38	25	38	0.8	11,100
* 900493	P250	62	38	64	2.6	12,400
* 900499	P350	75	45	79	4.4	20,500
* 900494	P400	101.5	45	104	7.7	23,900
* 900495	P300	81	38	84	3.9	27,800
* 900500	P770	94	42.5	105	5.2	13,000

■部品価格表

裏板


適合機種	オーダーNo.	No.	価格
P150,P150A	943915	P150-BP	1,650
P250,P250A,P250AS,P300	943916	P250-BP	1,650
P350,P350A,P350AS	943917	P350-BP	1,900
P400,P400A,P400AS,P770	943918	P400-BP	1,900

スピンドル

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
P150	943909	P150 -SP	2,630
P150A	943910	P150A-SP	2,630
P250	943911	P250 -SP	2,630
P250A,P250AS	943912	P250A-SP	2,630
P350	946805	P350 -SP	3,210
P350A,P350AS,P400,P770	943913	P400 -SP	3,210
P400A,P400AS	943914	P400A-SP	3,210

口金(2枚1組)

適合機種	オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G(並目)	H	I	J	価格
P150,P150A	930959	P150-JA	38	25	5.5	4	23	13	M4×0.7	4	4	19	3,210
P250,P250A,P250AS	930960	P250-JA	62	38	7.5	4.5	40	19	M5×0.8	5	5.5	27	3,210
P350,P350A,P350AS	930961	P300-JA	75	45	8	6	43	23.5	M6×1.0	5.5	5.5	32	4,810
P400,P400A,P400AS	930962	P350-JA	101.5	45	8	6	58	22	M6×1.0	6	6.5	32	4,810
P300	930963	P400-JA	81	38	7.5	4.5	43	19	M5×0.8	5	5	27.5	4,810



治具段取システム
(ローロック)

治具ベース

ロケータイング
エレメント

クランプユニット

クランプピンクパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具