



プラグ(Plug)

ソケット(Socket)

FP型

メネジ型

FS型





製品形式	寸法(mm)						質量(g)		
	L	A	d	E	T	H	鋼鉄	真鍮	SUS
FP02	36	20	7.5	13	Rc 1/4	六角 17	28	30	28
FP03	38	20	7.5	15	Rc 3/8	六角 21	40	40	37
FP04	41	20	7.5	15	Rc 1/2	六角 29	81	51	83
FP004	41.5	23.5	12.5	15	Rc 1/2	六角 29	100	87	86
FP006	45	23.5	12.5	17	Rc 3/4	六角 35	118	126	94
FP008	54	23.5	12.5	22	Rc 1	六角 41	215	209	133

製品形式	寸法(mm)						質量(g)		
	L	D	E	T	H	d	鋼鉄	真鍮	SUS
FS02	50.5	25	13	Rc 1/4	六角 19	9	97	95	89
FS03	52.5	25	15	Rc 3/8	六角 21	9	101	97	92
FS04	55.5	25	15	Rc 1/2	六角 29	9	139	144	135
FS004	59	35	15	Rc 1/2	六角 29	15	222	233	217
FS006	62	35	17	Rc 3/4	六角 35	16	270	281	232
FS008	65	35	22	Rc 1	六角 41	17	321	358	280

MP型

オネジ型

MS型





製品形式	寸法(mm)						質量(g)		
	L	A	d	E	T	H	鋼鉄	真鍮	SUS
MP01	38	20	5	11	R 1/8	六角 14	21	23	-
MP02	40	20	7.5	13	R 1/4	六角 14	25	27	25
MP03	40	20	7.5	13	R 3/8	六角 17	34	40	45
MP04	46	20	7.5	17	R 1/2	六角 21	64	76	70
MP004	47.5	23.5	12.5	16	R 1/2	六角 21	63	75	62
MP006	51	23.5	12.5	17.5	R 3/4	六角 27	114	125	144
MP008	54	23.5	12.5	20.5	R 1	六角 35	141	199	176

製品形式	寸法(mm)						質量(g)		
	L	D	d	E	T	H	鋼鉄	真鍮	SUS
MS02	55.5	25	7	13	R 1/4	六角 19	98	86	82
MS03	55.5	25	8	13	R 3/8	六角 19	104	92	87
MS04	59.5	25	9	17	R 1/2	六角 21	120	114	106
MS004	64	35	13	17	R 1/2	六角 29	213	228	210
MS006	65	35	16	18	R 3/4	六角 29	229	254	231
MS008	69	35	16	20	R 1	六角 35	284	312	273

HP型

ホース接続用

HS型



製品形式	寸法(mm)						質量(g)		
	L	A	D	C	d	E	鋼鉄	真鍮	SUS
HP02	57	20	16	9	5	30	24	28	24
HP03	61	20	16	11.3	7.5	34	29	31	29
HP04	63	20	18	15	9	36	38	42	38
HP004	67.5	23.5	22	15	9	36	71	70	62
HP006	76.5	23.5	30	21	13	45	125	122	116
HP008	86.5	23.5	30	27	18.5	55	154	169	156

製品形式	寸法(mm)					質量(g)		
	L	D	C	d	E	鋼鉄	真鍮	SUS
HS02	72.5	25	9	5	30	99	84	80
HS03	76.5	25	11.3	7.5	34	102	88	83
HS04	78.5	25	15	9	36	114	100	112
HS004	83	35	15	9	36	226	233	217
HS006	92	35	21	13	45	260	264	260
HS008	102	35	27	19	55	279	318	293

製品形式の表示方法

M S 02 - SS - N

①接続	②形状	③サイズ	④本体材質	⑤シール材質(ソケットのみ)
M オネジ	S ソケット	01 1/8"	SS 鋼鉄	N ニトリルゴム
F メネジ	P プラグ	02 1/4"	BS 真鍮	V ふっ素ゴム
H ホース		03 3/8"	304 SUS304	
		04 1/2"		
		004 1/2"(大流量)		
		006 3/4"(大流量)		
		008 1"(大流量)		

※上記寸法は鋼鉄製品のものです。真鍮、ステンレス製品は多少寸法が異なりますので問合わせ下さい。