



プラグ(Plug)

ソケット(Socket)

NPF型

メネジ型

NSF型





製品形式	寸法(mm)						質量(g)	
	L	A	d	E	T	H	SUS	真鍮
1NPF	28.5	15.5	4.5	11	Rc 1/8	六角 14	16	18
2NPF	35	18	6.5	14	Rc 1/4	六角 17	30	32
3NPF	40	21.5	10	15	Rc 3/8	六角 21	46	50
4NPF	45	24	13	17	Rc 1/2	六角 29	105	114
6NPF	51	28	17	19	Rc 3/4	六角 35	164	176
8NPF	60	36.5	25	21	Rc 1	六角 41	272	291
10NPF	64	39	32	25	Rc 1 1/4	六角 54	441	479
12NPF	75	45	38	25	Rc 1 1/2	六角 58	583	629
16NPF	83	51	50	29	Rc 2	二面 77	1195	1269

製品形式	寸法(mm)						質量(g)	
	L	D	E	T	H	d	SUS	真鍮
1NSF	27	18	9.5	Rc 1/8	六角 14	4.5	26	28
2NSF	32	24	13	Rc 1/4	六角 19	8	58	61
3NSF	35	28	13	Rc 3/8	六角 23	12	80	87
4NSF	42	35	17	Rc 1/2	六角 29	16	145	155
6NSF	48.1	45	19	Rc 3/4	六角 38	20	295	319
8NSF	59.3	57	21	Rc 1	六角 50	26	563	603
10NSF	64.1	69	23	Rc 1 1/4	二面 54	36	871	908
12NSF	71.2	75	23	Rc 1 1/2	二面 58	42	997	1062
16NSF	80	98	27	Rc 2	二面 77	54	1857	1890

NPM型

オネジ型

NSM型





製品形式	寸法(mm)						質量(g)	
	L	A	d	E	T	H	SUS	真鍮
1NPM	32	15.5	4.5	10	R 1/8	六角 12	14	16
2NPM	38	18	6.5	13	R 1/4	六角 14	26	28
3NPM	43	21.5	10	13	R 3/8	六角 19	43	46
4NPM	52	24	13	17	R 1/2	六角 23	80	87
6NPM	59	28	17	19	R 3/4	六角 32	155	167
8NPM	73	36.5	25	22	R 1	六角 41	303	322
10NPM	83	39	32	23	R 1 1/4	六角 50	502	545
12NPM	93	45	38	26	R 1 1/2	六角 54	617	665
16NPM	102	51	50	27	R 2	二面 75	1245	1340

製品形式	寸法(mm)						質量(g)	
	L	D	d	E	T	H	SUS	真鍮
1NSM	30	18	4.5	9	R 1/8	六角 14	27	28
2NSM	42	24	7	13	R 1/4	六角 19	67	71
3NSM	46	28	10	13	R 3/8	六角 23	97	105
4NSM	56	35	13	17	R 1/2	六角 29	177	189
6NSM	65.1	45	18	19	R 3/4	六角 38	355	379
8NSM	76.3	57	24	22	R 1	六角 50	609	654
10NSM	86.1	69	32	25	R 1 1/4	二面 54	997	1047
12NSM	95.2	75	38	25	R 1 1/2	二面 58	1179	1234
16NSM	108	98	50	29	R 2	二面 77	2042	2247

NPH型

ホース接続用

NSH型



製品形式	寸法(mm)						質量(g)	
	L	A	D	d	E	C	SUS	真鍮
1NPH	41	15.5	11	3	20	6.5	12	13
2NPH	53	18	14	5	29	8	21	24
3NPH	60	21.5	18	7	30	11	40	44
4NPH	66	24	22	10	35	15	69	74
6NPH	79	28	28	15	43	21	126	134
8NPH	98	36.5	40	19	50	27	319	341
10NPH	120	39	48	26	70	34.5	490	523
12NPH	132	45	55	32	75	41	678	728
16NPH	142	51	70	40	80	54	1331	1446

製品形式	寸法(mm)						質量(g)	
	L	D	C	E	d		SUS	真鍮
1NSH	40	18	6.5	20	3		26	29
2NSH	55	24	8	29	5		63	66
3NSH	60	28	11	30	7		95	102
4NSH	69	35	15	35	10		167	177
6NSH	84.1	45	21	43	15		338	360
8NSH	95.3	57	27	50	19		540	573
10NSH	119.1	69	34.5	70	26		904	1004
12NSH	128.2	75	41	75	32		1085	1146
16NSH	141	98	54	80	40		2145	2283

製品形式の表示方法

①サイズ

1	1/8"
2	1/4"
3	3/8"
4	1/2"
6	3/4"
8	1"
10	1 1/4"
12	1 1/2"
16	2"

2 N S F -LT -304 - E

②形状

S	ソケット
P	プラグ

③接続

M	オネジ
F	メネジ
H	ホース

※④オプション

LT	ロックタイプ (ソケットのみ)
----	--------------------

⑤本体材質

BS	真鍮
304	SUS304

⑥シール材質

N	ニトリルゴム
V	ふっ素ゴム
E	エチレン プロピレンゴム