


汎用形温度センサー Thermo Sensor

TNシリーズ(熱電対) / RNシリーズ(白金測温抵抗体)
その他アクセサリ類

即日発送!!
15:00までの連絡で
当日出荷致します。

リード線型シース熱電対

■ TN 1 シリーズ



仕様

熱電対種類	K
階級	クラス2
素子数	シングル
シース材質	SUS316
温接点	非接地
端末	M3Y

スリーブ寸法

D	外径
φ 1.0	φ 8.0
φ 1.6	
φ 3.2	
φ 4.8	
φ 6.4	
φ 8.0	

シース外径 D (mm) (測温範囲)	シース長 L (cm)	補償導線の種類	リード線長 M (m)			
			2M		4M	
			型式	価格(¥)	型式	価格(¥)
φ 1.0 (0 ~ 650℃)	10	EXD	TN1-1.0-10-2M	3,150	TN1-1.0-10-4M	3,350
		EXA	TN1-1.0-10-EXA2M	3,300	TN1-1.0-10-EXA4M	3,800
	15	EXD	TN1-1.0-15-2M	3,200	TN1-1.0-15-4M	3,350
		EXA	TN1-1.0-15-EXA2M	3,300	TN1-1.0-15-EXA4M	3,800
	20	EXD	TN1-1.0-20-2M	3,200	TN1-1.0-20-4M	3,550
		EXA	TN1-1.0-20-EXA2M	3,300	TN1-1.0-20-EXA4M	4,000
	30	EXD	TN1-1.0-30-2M	3,450	TN1-1.0-30-4M	3,850
		EXA	TN1-1.0-30-EXA2M	3,600	TN1-1.0-30-EXA4M	4,300
	40	EXD	TN1-1.0-40-2M *	3,450	TN1-1.0-40-4M *	3,850
		EXA	TN1-1.0-40-EXA2M *	3,600	TN1-1.0-40-EXA4M *	4,300
	50	EXD	TN1-1.0-50-2M *	3,950	TN1-1.0-50-4M *	4,350
		EXA	TN1-1.0-50-EXA2M *	4,100	TN1-1.0-50-EXA4M *	4,800
φ 1.6 (0 ~ 650℃)	10	EXD	TN1-1.6-10-2M	3,150	TN1-1.6-10-4M	3,350
		EXA	TN1-1.6-10-EXA2M	3,300	TN1-1.6-10-EXA4M	3,800
	15	EXD	TN1-1.6-15-2M	3,200	TN1-1.6-15-4M	3,350
		EXA	TN1-1.6-15-EXA2M	3,300	TN1-1.6-15-EXA4M	3,800
	20	EXD	TN1-1.6-20-2M	3,150	TN1-1.6-20-4M	3,550
		EXA	TN1-1.6-20-EXA2M	3,300	TN1-1.6-20-EXA4M	4,000
	30	EXD	TN1-1.6-30-2M	3,450	TN1-1.6-30-4M	3,850
		EXA	TN1-1.6-30-EXA2M	3,600	TN1-1.6-30-EXA4M	4,300
	40	EXD	TN1-1.6-40-2M *	3,450	TN1-1.6-40-4M *	3,850
		EXA	TN1-1.6-40-EXA2M *	3,600	TN1-1.6-40-EXA4M *	4,300
	50	EXD	TN1-1.6-50-2M *	3,950	TN1-1.6-50-4M *	4,350
		EXA	TN1-1.6-50-EXA2M *	4,100	TN1-1.6-50-EXA4M *	4,800
φ 3.2 (0 ~ 750℃)	10	EXD	TN1-3.2-10-2M	2,950	TN1-3.2-10-4M	3,350
		EXA	TN1-3.2-10-EXA2M	3,100	TN1-3.2-10-EXA4M	3,800
	15	EXD	TN1-3.2-15-2M	3,150	TN1-3.2-15-4M	3,550
		EXA	TN1-3.2-15-EXA2M	3,300	TN1-3.2-15-EXA4M	4,000
	20	EXD	TN1-3.2-20-2M	3,150	TN1-3.2-20-4M	3,550
		EXA	TN1-3.2-20-EXA2M	3,300	TN1-3.2-20-EXA4M	4,000
	30	EXD	TN1-3.2-30-2M	3,450	TN1-3.2-30-4M	3,850
		EXA	TN1-3.2-30-EXA2M	3,600	TN1-3.2-30-EXA4M	4,300
	40	EXD	TN1-3.2-40-2M *	3,450	TN1-3.2-40-4M *	3,850
		EXA	TN1-3.2-40-EXA2M *	3,600	TN1-3.2-40-EXA4M *	4,300
	50	EXD	TN1-3.2-50-2M *	3,950	TN1-3.2-50-4M *	4,350
		EXA	TN1-3.2-50-EXA2M *	4,100	TN1-3.2-50-EXA4M *	4,800

*印は受注生産品になります。