



SC型, SB型

材料 ニトリル(NBR)

●右の断面図は、
このオイルシールの代表形状を示します。



SC型



SB型

軸 径 d	寸 法		部品番号	部品番号
	外 径 D	幅 b		
6	16	7	AC 0052 E3	—
7	18	7	AC 0087 E0	—
7	20	7	AC 0090 A0	AB 0090 E0
8	18	7	AC 0145 E0	AB 0145 E0
8	18	9	—	AB 0147 F0
8	22	7	AC 0158 A8	AB 0158 E0
9	22	7	AC 0205 A0	AB 0205 E0
10	20	7	AC 0260 H0	AB 0260 E0
10	21	8	AC 0267 E0	AB 0267 E0
10	22	8	AC 0271 E0	AB 0271 F0
10	25	7	AC 0279 A0	AB 0279 E0
10	26	8	AC 0283 E0	—
10	28	8	AC 0285 E0	—
10	30	7	AC 0288 E0	AB 0288 E0
11	22	7	AC 0308 E1	AB 0308 E2
11	25	7	AC 0311 E0	AB 0311 E1
11	30	7	AC 0314 E0	—
12	22	7	AC 0371 E0	AB 0371 E0
12	25	7	AC 0382 A0	AB 0382 E0
12	28	7	AC 0387 E0	AB 0387 E0
12	30	9	AC 0393 E0	AB 0393 E0
12	32	6	—	AB 0398 E0
13	25	7	AC 0473 F0	AB 0473 E1
13	28	7	AC 0478 A0	AB 0478 E0
13	30	8	AC 0483 E1	—
14	24	6	AC 0514 E0	AB 0514 E0
14	25	7	AC 0519 E0	AB 0519 E1
14	28	7	AC 0526 A0	AB 0526 E0
14	32	9	AC 0536 E0	—
15	24	7	AC 0584 E1	AB 0584 E0
15	25	7	AC 0588 E5	AB 0588 F0
15	28	7	AC 0592 E1	AB 0592 E0
15	30	7	AC 0598 A0	AB 0598 E0
15	32	7	AC 0603 E0	AB 0603 E0
15	32	9	AC 0604 E0	AB 0604 E0
15	34	10	AC 0606 E0	—
15	35	7	AC 0610 F3	AB 0610 E0
15	35	8	AC 0611 E0	—
15	37	7	AC 0616 E0	—
16	26	7	AC 0678 E0	AB 0678 E0